



Elektronisch gereedschap assortiment, 24-delig in elektricienskoffer, Aantal delen: 24



Bestelgegevens

Bestelnummer	686013 24
GTIN	4062406773540
Artikelklasse	66H

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardige textieltassen uitgerust met praktische assortimenten gereedschap, als een collega bij uw dagelijkse werkzaamheden.

Levering:

Rolbandmaat: 1 St. nr. 462014 gr. 3

Set haakse schroevendraaiers zeskant, lang, met kogelkop: 1 st. nr. 627225 gr. 9 (1,5 – 10 mm)

VDE sleuf schroevendraaier: resp. 1 st. nr. 663301 gr. 3,5; 5,5

Spanningstester: 1 St. nr. 665050 maat 3

VDE Schroevendraaier voor Phillips: Resp. 1 st. nr. 668631 maat 1, 2

Combinatietang, VDE-geïsoleerd: 1 St. nr. 701852 gr. 180

VDE Waterpomptang: 1 St. nr. 705746 gr. 250

VDE platte rondbektang: 1 St. nr. 713351 gr. 200

VDE Zijsnijtang: 1 St. nr. 725351 gr. 160

Stripgereedschap: 1 st. nr. 728043 gr. 6 – 25

Precisie kabelstripper, traploos instelbaar: 1 st. nr. 728501 gr. 016-08

Verstelbare moersleutel, VDE-geïsoleerd: 1 St. nr. 814006 gr. 200

Mes, universeel: 1 St. nr. 845039 gr. 160

LED-ZAKLAMP: 1 st. nr. 081437 maat BLACK

Elektricienskoffer van textiel: 1 St. nr. 692260 gr. 1

Opmerking:

Gereedschap separaat geleverd.

Technische beschrijving

Aantal delen	24
Bitsoort	6-kant dopsleutel
Bitsoort	Sleufschroevendraaier
Bitsoort	Sleufschroevendraaier
Producttype	Gereedschapsassortiment

Accessoires

Led-zaklampmet batterijen Kleur BLACK	081437 BLACK
Elektro-schroevendraaier voor sleufvolledig geïsoleerd Bladbreedte b 5,5 mm	663301 5,5
Elektro-schroevendraaier voor Phillipsvolledig geïsoleerd Kruiskopmaat 2	668631 2
ZijsnijtangVDE-isolatie totale lengte 160 mm	725351 160
Waterpomptangbeklede VDE-grepen Totale lengte 250 mm	705746 250
Eenpolige fasentester Snijkantbreedte 3 mm	665050 3
Verstelbare moersleutel met beklede greep Totale lengte 200 mm	813961 200
Precisie-kabelstripper, traploos instelbaar Voor draad-Ø 016-08 mm	728501 016-08
Stripgereedschap Voor kabel-Ø 6-25 mm	728043 6-25
Halfronde tang, rechtVDE-isolatie totale lengte 200 mm	713351 200
Elektro-schroevendraaier voor sleufvolledig geïsoleerd Bladbreedte b 3,5 mm	663301 3,5
Elektro-schroevendraaier voor Phillipsvolledig geïsoleerd Kruiskopmaat 1	668631 1
Universeel mes met spuitgietzink-greep18 mm Totale lengte 160 mm	845039 160
Elektricienskoffer van textiel Type 1	692260 1

Rolbandmaat Bandlengte 5 m	462010 5
Set sleutels voor binnenzeskantboutenvernikkeld Aantal sleutels 9	627225 9
Vanadium-combinatietangVDE-isolatie Totale lengte 180 mm	701852 180