

**Mitutoyo****Precisie-binnenmeetgereedschap met meetklok, Meetbereik: 35-60mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	435203 35-60
GTIN	4946368854892
Artikelklasse	44A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Zelfcentrerend binnenmeetgereedschap met driepuntsaanslag. Gereedschapshouder en meetklok mat verchromd. Meetklok door kunststof behuizing beschermd tegen schokken. Gereedschapshouder door isolerende handgreep gestabiliseerd tegen temperatuurinvloeden. Met verwisselbare tasters van uiteenlopende lengte en tussenringen wordt het meetgereedschap ingesteld op de boring- $\varnothing$ .

Tasters met HM-tasterkogel.

**Toepassing:**

Vergelijkingsmeetgereedschap voor het controleren van boringen op  $\varnothing$ -nauwkeurigheid, cilindriciteit en rondheid.

**Levering:**

Inclusief meetklok nr. 432051 gr. 10/58 met 1/100-mm-aflezing.

**Technische beschrijving**

Centreerschotel breedte	20 mm
Meetdiepte	150 mm
Meetbereik	35 - 60 mm

Herhalingsnauwkeurigheid zonder meetklok	0,5 µm
Aantal tasters	6
Norm	Fabrieksnorm
Verpakking	stevige box
Kalibratie	C4
Kalibratie	C1
Producttype	2-punts-precisie- binnenmeetgereedschap

### Dienstverlening

DAkKS-kalibratiePrecisie-binnenmeetgereedschap (uitvoering B + C) Maximaal meetbereik 60 mm	023220 60
KalibratieMeetklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001 Maximaal meetbereik 10 mm	023000 10
KalibratiePrecisie-binnenmeetgereedschap (uitvoering B + C) Maximaal meetbereik 60 mm	023210 60
DAkKS-kalibratieMeetklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001 Maximaal meetbereik 12,5 mm	023010 12,5

### Accessoires

Verlengstuk (50 mm)	435210
Afstandsring binnen-Ø 6,3 mm Ringbreedte 2 mm	435230 2
Afstandsring binnen-Ø 6,3 mm Ringbreedte 1 mm	435230 1
Afstandsring binnen-Ø 6,3 mm Ringbreedte 0,5 mm	435230 0,5
Adapter voor 2-punts-boringmeetgereedschap1 st. Type 35-90	439914 35-90