




Steekringsleutelset, Aantal sleutels: 22



Bestelgegevens

Bestelnummer	613810 22
GTIN	4013288221087
Artikelklasse	63F

Omschrijving

Uitvoering:

Bijzonder geschikt voor krappe ruimtes. Door de combinatie van de met 7,5° gedraaide bek en de dubbele zeskantgeometrie wordt een verdubbeling van de aanzetpunten behaald. De kleine terughaalhoek in de bek grijpt de schroef om de 15° aan.

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdte met nauwe tolerantie.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiaal:

Chroom-molybdeenstaal, mat verchromd.

Levering:

Resp. 1 steekringsleutel nr. 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970: Gr. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32

Opmerking:

OPGELET!

Voor dit product is er ook een alternatief van GARANT!

Aanbevolen productnummer: 613610

Technische beschrijving

Aantal sleutels	22
-----------------	----

Ringstand	15 graden
Materiaal	Chroom-molybdeenstaal
Oppervlak	mat verchromd
Maatsysteem metrisch	ja
Maatsysteem inch	nee
Lange uitvoering	nee
Producttype	Schroefsleutel

Accessoires

Steekringsleutel Sleutelwijdte 5,5 mm	613800 5,5
Steekringsleutel Sleutelwijdte 6 mm	613800 6
Steekringsleutel Sleutelwijdte 7 mm	613800 7
Steekringsleutel Sleutelwijdte 8 mm	613800 8
Steekringsleutel Sleutelwijdte 10 mm	613800 10
Steekringsleutel Sleutelwijdte 11 mm	613800 11
Steekringsleutel Sleutelwijdte 12 mm	613800 12
Steekringsleutel Sleutelwijdte 13 mm	613800 13
Steekringsleutel Sleutelwijdte 14 mm	613800 14
Steekringsleutel Sleutelwijdte 15 mm	613800 15
Steekringsleutel Sleutelwijdte 16 mm	613800 16
Steekringsleutel Sleutelwijdte 17 mm	613800 17
Steekringsleutel Sleutelwijdte 18 mm	613800 18
Steekringsleutel Sleutelwijdte 19 mm	613800 19
Steekringsleutel Sleutelwijdte 20 mm	613800 20
Steekringsleutel Sleutelwijdte 21 mm	613800 21
Steekringsleutel Sleutelwijdte 22 mm	613800 22
Steekringsleutel Sleutelwijdte 24 mm	613800 24
Steekringsleutel Sleutelwijdte 27 mm	613800 27

Steekringsleutel Sleutelwijdte 30 mm	613800 30
Steekringsleutel Sleutelwijdte 32 mm	613800 32