

Garant**GARANT Master INOX stiftfrees gecoat grof, HM AlTiN, Type: D0807****Bestelgegevens**

Bestelnummer	547500 D0807
GTIN	4062406774332
Artikelklasse	51D

Omschrijving**Uitvoering:**

de innovatieve tandgeometrie maakt een **zeer grote verspaningscapaciteit** in combinatie met een **rustige loop en goede geleidbaarheid mogelijk**. Uitstekende spaanvorming en oppervlakteresultaten, geringe overbrenging van hitte in het materiaal (geen aanloopkleuren). Schacht-Ø 6mm.

De nieuw ontwikkelde innovatieve tandgeometrie maakt een hoge verspaningscapaciteit in combinatie met een extreem rustige loop en goede sturing mogelijk. Dankzij de optimale spaanvorming (geen spitse spanen) wordt een hoge oppervlaktekwaliteit verkregen bij ruw- en nafreesbewerkingen.

Met hoogrendement coating voor een hogere standtijd, minder warmtetoevoer en betere spaanafvoer.

- **Hoge materiaalafname**
- **Rustige loop**
- **Hoogrendement coating voor geringe warmtebelasting, hogere standtijd, verbeterde spaanafvoer**
- **Geoptimaliseerd voor het modernste substraat voor edelstaalmaterialen**
- **Extreme standtijden**

GARANT-stiftfreesen worden vervaardigd van hoogwaardige hardmetaalsoorten met een grote taaiheid en een optimale snijkantstabiliteit; ze worden uitsluitend op de modernste CNC-

machines geproduceerd. Als de diameter van de kop groter is dan de diameter van de schacht, is de schacht van staal, anders is de schacht eveneens van hardmetaal.

Toepassing:

Geoptimaliseerd voor de bewerking van **austenitische, roest- en zuurbestendige staalsoorten**, zachte titaniumlegeringen en non-ferrometalen.

Zowel in handmatige toepassingen als bij het werk met industrierobots geschikt voor alle edelstaalmaterialen. Voor afbramen, afschuinen, trimmen en bewerken van lasnaden en oppervlakken.

Opmerking:

Materialen met slechte warmtegeleiding; toerental verlagen, om het blauw kleuren van de stiftrees en verontreiniging te voorkomen.

Technische beschrijving

Vormbeschrijving	Bol
Koplengte	7 mm
Kop-Ø	8 mm
Totale lengte	47 mm
Schacht-Ø	6 mm
Serie	GARANT Master INOX
Snijmateriaal	HM AlTiN
Producttype	Stiftrees

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	beperkt geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
CuZn	beperkt geschikt		