

**Garant**

**Laag model schoen zwart Veiligheidsschoen comfort black ESD, S1P W1, EU-schoenmaat: 37**



## Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 092165 37     |
| GTIN          | 4067263779490 |
| Artikelklasse | 01S           |

## Omschrijving

### Uitvoering:

De GARANT veiligheidsschoen comfort combineert een maximaal draagcomfort met modern design. Innovatieve en hoogwaardige materialen en een zeer hoge verwerkingskwaliteit 'Made in Germany' garanderen een zeer hoge bescherming en een minimaal gewicht. Verschillende schachtwijdtes (wijdte W1 voor normale brede voeten, wijdte W2 voor bredere voeten) en de geperste productiewijze maken een 'echt' meerwijdtesysteem mogelijk en zorgen voor een ideale oplossing voor verschillende voetwijdtes. De consequente uitvoering van ergonomische principes en een verwisselbare, gewichtsafhankelijke demping reduceren significante belastingen op de knieën en rug en dragen hierdoor aanzienlijk bij aan een langdurige gezondheid.

- **Bovenmateriaal van lichte, maar sterke microvezel.**
- **Ademende functionele voering.**
- **Praktische GARANT comfort Heel-Puller voor het eenvoudig en snel aantrekken van de schoenen.**
- **GARANT comfort inlegzool met gewichtsafhankelijke demping.**
- **Loopzool GARANT comfort TPU.**
- **Bescherming tegen elektrostatische ontlading (ESD).**

Laag model schoen met ventilatiestructuur met een groot oppervlak en doorloopbescherming van textiel.

### Norm:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC

Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191.

**Opmerking:**

- **GARANT comfort inlegzool met gewichtsafhankelijke demping vindt u in accessoires voetbescherming onder: 092864 (zacht), 092865 (middel), 092866 (hard).**
- **Standaard worden schoenen met gr. 36-39 met zachte demping, gr. 40-45 met de gemiddelde demping en gr. 46-48 met de harde demping geleverd.**
- **In de accessoires voetbescherming vindt u ook de geschikte GARANT veters onder: 092855 120.**

Wijde uitvoering W2 onder nr. 092166.

### Technische beschrijving

|                             |                                                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Serie                       | comfort                                                           |
| Materiaal veiligheidsneus   | Aluminium                                                         |
| EU-schoenmaat               | 37                                                                |
| Doorloopzekerheid           | Textiel                                                           |
| Veiligheidsklasse           | S1P                                                               |
| Norm                        | Inlegzoolvoorziening<br>typegoedgekeurd<br>volgens DGUV regel 191 |
| Eigenschap                  | Vario®-demping                                                    |
| Kleur                       | zwart                                                             |
| elektrostatische eigenschap | EGB/ESD                                                           |
| Producttype                 | Laag model veiligheidsschoen                                      |