



HOLEX Clever Tap machinetap voor doorlopende gaten + kerngat-spiraalboor, Voor metrische schroefdraad: M3-12



Bestelgegevens

Bestelnummer	146724 M3-12
GTIN	4067263802976
Artikelklasse	12H

Omschrijving

Uitvoering:

Bij opening van de cassette wordt de gereedschapshouder automatisch omhoog geklapt, zodat het gereedschap er zonder problemen kan worden uitgenomen.

Samengesteld uit machinetappen M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 en kerngat-spiraalboren gr. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

Inhoud:

resp. 1 machinetap M3 – M12 nr. 131265 en kernboor nr. 114031.

Technische beschrijving

Voor metrische schroefdraad	M3 – M12
Serie	CleverTap
Draadsoort	M
Flankhoek	60 graden
Norm	DIN 371

Norm	DIN 376
Gekleurde ring	groen
Producttype	Tap

Accessoires

HOLEX CleverDrill spiraalboor HSSN Ø DC h8 (mm resp. inch) 10,2	114031 10,2
HOLEX CleverDrill spiraalboor HSSN Ø DC h8 (mm resp. inch) 2,5	114031 2,5
HOLEX Clever Tap machinetapVorm B DIN 371/376 M M10	131265 M10
HOLEX CleverDrill spiraalboor HSSN Ø DC h8 (mm resp. inch) 4,2	114031 4,2
HOLEX CleverDrill spiraalboor HSSN Ø DC h8 (mm resp. inch) 6,8	114031 6,8
HOLEX CleverDrill spiraalboor HSSN Ø DC h8 (mm resp. inch) 8,5	114031 8,5
HOLEX Clever Tap machinetapVorm B DIN 371/376 M M8	131265 M8
HOLEX CleverDrill spiraalboor HSSN Ø DC h8 (mm resp. inch) 3,3	114031 3,3
HOLEX Clever Tap machinetapVorm B DIN 371/376 M M5	131265 M5
HOLEX Clever Tap machinetapVorm B DIN 371/376 M M4	131265 M4
HOLEX Clever Tap machinetapVorm B DIN 371/376 M M6	131265 M6
HOLEX Clever Tap machinetapVorm B DIN 371/376 M M12	131265 M12
Cassette, leeg Type 4	146961 4
HOLEX CleverDrill spiraalboor HSSN Ø DC h8 (mm resp. inch) 5	114031 5
HOLEX Clever Tap machinetapVorm B DIN 371/376 M M3	131265 M3