

**Garant****Set schroevendraaiers voor Torx®, met 2-componenten-Haptoprene-handvat, Aantal schroevendraaiers: 9****Bestelgegevens**

Bestelnummer	625336 9
GTIN	4067263013006
Artikelklasse	61C

**Omschrijving****Uitvoering:**

Ergonomisch gevormd **krachthandvat** met anti-slip **haptopreen**-oppervlak en een slagvaste kunststof kern. Door de bijzondere oppervlaktestructuur kunnen ook met natte of met olie-besmeurde handen hoge draaimomenten worden overgebracht. **Staal** van chroom-vanadiumstaal. Oppervlak vernikkeld en verchromd, zwarte punt. Vanaf gr. TX30 met zeskant voor sleutel.

**Voordeel:**

Door **boring in het Torx®-profiel** ook geschikt voor schroeven met veiligheidsstift.

**Inhoud:**

resp. 1 schroevendraaier nr. 625332: TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30

**Technische beschrijving**

Boring in Torx®-profiel	ja
Wegrolbeveiliging	nee
Aantal schroevendraaiers	9
Bitsoort	Schroevendraaier voor TORX®-schroeven met boring

Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Materiaal handgreep	2-componenten Haptopreen
Oppervlak	vernikkeld en verchroomd
Punt	zwart
Kap draaibaar	nee
Kogelkop	nee
Producttype	Schroevendraaiers

## Accessoires

Schroevendraaier voor Torx® met 2-componenten-Haptoprene-handvat Torx®-profiel TX6	625332 TX6
Schroevendraaier voor Torx® met 2-componenten-Haptoprene-handvat Torx®-profiel TX7	625332 TX7
Schroevendraaier voor Torx® met 2-componenten-Haptoprene-handvat Torx®-profiel TX8	625332 TX8
Schroevendraaier voor Torx® met 2-componenten-Haptoprene-handvat Torx®-profiel TX9	625332 TX9
Schroevendraaier voor Torx® met 2-componenten-Haptoprene-handvat Torx®-profiel TX10	625332 TX10
Schroevendraaier voor Torx® met 2-componenten-Haptoprene-handvat Torx®-profiel TX15	625332 TX15
Schroevendraaier voor Torx® met 2-componenten-Haptoprene-handvat Torx®-profiel TX20	625332 TX20
Schroevendraaier voor Torx® met 2-componenten-Haptoprene-handvat Torx®-profiel TX25	625332 TX25
Schroevendraaier voor Torx® met 2-componenten-Haptoprene-handvat Torx®-profiel TX30	625332 TX30