

Garant**Schroevendraaierset voor Torx®, met 2K-haptopreen-handvat, Aantal schroevendraaiers: 8****Bestelgegevens**

Bestelnummer	625946 8
GTIN	4067263013105
Artikelklasse	61C

Omschrijving**Uitvoering:**

Ergonomisch gevormde **elektrische handgreep** met anti-slip **haptopreen** oppervlak en een slagvaste kunststof kern. Door de bijzondere oppervlaktestructuur kunnen ook met natte of oliebesmeurde handen hoge draaimomenten worden overgebracht.

Steel van chroom-vanadiumstaal. Oppervlak vernikkeld en verchromd, zwarte punt.

Inhoud:

resp. 1 schroevendraaier nr. 625942: Gr. 6IP; 7IP; 8IP; 9IP; 10IP; 15IP; 20IP; 25IP

Technische beschrijving

Wegrolbeveiliging	nee
Bedieningszeskant	nee
Aantal schroevendraaiers	8
Bitsoort	Schroevendraaier voor TORX-PLUS®-schroeven
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Materiaal handgreep	Haptopreen
Uitvoering schacht	rond

Oppervlak	vernikkeld en verchromd
Punt	zwart
Kogelkop	nee
Producttype	Schroevendraaiers

Accessoires

Schroevendraaier voor Torx Plus [®] , met 2K-Haptopreenhandvat Torx Plus [®] -profiel 6IP	625942 6IP
Schroevendraaier voor Torx Plus [®] , met 2K-Haptopreenhandvat Torx Plus [®] -profiel 7IP	625942 7IP
Schroevendraaier voor Torx Plus [®] , met 2K-Haptopreenhandvat Torx Plus [®] -profiel 8IP	625942 8IP
Schroevendraaier voor Torx Plus [®] , met 2K-Haptopreenhandvat Torx Plus [®] -profiel 9IP	625942 9IP
Schroevendraaier voor Torx Plus [®] , met 2K-Haptopreenhandvat Torx Plus [®] -profiel 10IP	625942 10IP
Schroevendraaier voor Torx Plus [®] , met 2K-Haptopreenhandvat Torx Plus [®] -profiel 15IP	625942 15IP
Schroevendraaier voor Torx Plus [®] , met 2K-Haptopreenhandvat Torx Plus [®] -profiel 20IP	625942 20IP
Schroevendraaier voor Torx Plus [®] , met 2K-Haptopreenhandvat Torx Plus [®] -profiel 25IP	625942 25IP