



Ultrasoon reinigingsapparaat Elmasonic xtra ST, Type: 160



Bestelgegevens

Bestelnummer	082002 160
GTIN	4250004100350
Artikelklasse	04S

Omschrijving

Uitvoering:

Voor het verwijderen van oliën, vetten, slijp- en polijstmiddelen, verfresten, vloeimiddelen, oxidelagen, cokesaanslag, ijzerslag op nagenoeg alle oppervlakken, ook op moeilijk toegankelijke plekken, waarbij het te reinigen materiaal wordt ontzien. Speciale krachtreinigers afhankelijk van de verontreiniging en het materiaal gebruiken. Het te reinigen onderdeel moet volledig worden omgeven door de reinigingsvloeistof.

Elmasonic xtra ST is het ultrasone apparaat voor de zwaarste vervuiling en is bijzonder geschikt voor de hoogste eisen op het gebied van industriële reiniging.

- **2 selecteerbare ultrasone frequenties (25 kHz voor het meest hardnekkige vuil en 45 kHz voor een zachte reiniging).**
- **Geïntegreerde Sweep-functie voor een gelijkmatige geluidsverdeling in het reinigingsbad.**
- **Inschakelbare Pulse-functie verhoogt het ultrasone piekvermogen.**
- **Dynamic-functie (het ultrasone vermogen kan tijdelijk met maximaal 20% worden verhoogd).**
- **Robuuste, gelaste roestvrijstalen kuip.**

Levering:

Zonder inzetkorf.

Opmerking:

Overige maten en uitvoeringen op aanvraag. U vindt de juiste inzetkorf onder nr. 082101 (Elmasonic Select), nr. 081204 (Elmasonic xtra TT) en nr. 081203 (Elmasonic xtra ST). Ultrasonische reinigingsmiddelen en corrosiebeschermingsmiddelen zijn te vinden onder 088015 – 088019. Geschikte geluidswerende deksels vindt u onder 082105. Andere accessoires op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Lengte inzetkorf	480 mm
Breedte inzetkorf	525 mm
Nominale spanning	400 V
Verwarmingsvermogen	7500 W
Apparaatlengte	935 mm
Energievoorziening	Netvoeding
Fabrikantnummer	xtra ST 1600H
Gewicht	93 kg
Reinigingsbak hoogte	415 mm
Ultrason piekvermogen	7200 W
Apparaatbreedte	865 mm
Volume	156,3 l
aanbevolen werkvolume	133 l
Producttype	Ultrason reinigingsapparaat

Accessoires

Inzetkorfxtra ST 160	082103 160
Geluidswerend dekselxtra ST 160	082105 160