

metabo**Accu-slagschroefmachine inclusief LiHD-accu, Type: 18LTX800****Bestelgegevens**

Bestelnummer	074060 18LTX800
GTIN	4061792228719
Artikelklasse	03D

Omschrijving**Uitvoering:****Hoge draaimomenten voor zware schroeftoepassingen.**

De accu-slagschroefmachines van de LTX-klasse zijn naar keuze verkrijgbaar met een maximaal draaimoment van 300 Nm, 800 Nm of 1750 Nm. Perfect geschikt voor krachtvolle schroefwerkzaamheden in alle capaciteiten. Ze zijn bovendien uitgerust met een APS-modus (Automatic Power Shift):

- **Losdraaien in de APS-modus: voorkomt dat de schroef/moer valt door automatisch het toerental te verlagen na het losdraaien.**
- **Vastschroeven in de APS-modus: voorkomt dat de schroef/moer doordraait door automatisch uit te schakelen na de eerste slag.**

Overigens krijgt u op alle Metabo-accupacks een garantie van 3 jaar, ongeacht het aantal laadcycli.

Extra details zoals de heldere led-werklamp bieden nog meer comfort tijdens het werken.

- **Krachtige accu-slagschroefmachine met 1/2-inch-buitenvierkant en 800 Nm.**
- **Unieke Metabo Brushless-motor voor hoge werksnelheid en maximale efficiëntie bij elk gebruik.**
- **Hoog draaimoment gecombineerd met een bijzonder handig ontwerp.**
- **Zeer krachtig voor zware schroeftoepassingen.**
- **Terugslagarm werken met zeer hoog draaimoment.**
- **Twaalf toerental-/draaimomentstanden voor een breed toepassingspectrum.**

- **Geïntegreerde werkklamp voor verlichting van de werkplek.**
- **Robuust tandwielhuis van gegoten aluminium voor optimale warmteafvoer en een lange levensduur.**
- **Met praktische riemhaak, naar keuze rechts of links te bevestigen.**
- **LiHD-accupack voor ultieme prestaties, een zeer lange looptijd en levensduur.**

Voordeel:

100 % compatibiliteit van de accu's – nu ook producentonafhankelijk.

Alle 18V-apparaten en accupacks van de CAS-partners zijn 100% onderling compatibel. CAS staat voor 'Cordless Alliance System'.

Levering:

Inclusief 2x LiHD-accu, lader en metaBOX.

Opmerking:

Bijbehorende accu's en laders vindt u onder nr. 073870 – 073890.

Technische beschrijving

Accutype	Lithium-ion
maximaal draaimoment	800 Nm
Gewicht zonder accu	1,95 kg
Gereedschapsopname afmeting	1/2 inch
maximaal losbreekmoment	1200 Nm
Draaimomentstanden	12
Energievoorziening	Netvoeding
Gereedschapsopname	Buitenvierkant
Accuspanning	18 V
Typisch gebruik	Heavy Duty
Verpakking	Metabox
Motortype	Borstelloos
Accucapaciteit	5,5 Ah
Aantal inbegrepen accu's	2
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Type CAS 18 V
Fabrikantnummer	SSW 18 LTX 800 BL
Maximaal aantal slagen	3300 min ⁻¹
Gewicht inclusief accu	2,9 kg

Onbelast toerental	0 - 2575 min ⁻¹
Producttype	Slagschroefmachine