



## Ultrasoon reinigingsapparaat Elmasonic xtra ST, Type: 250



### Bestelgegevens

Bestelnummer	082002 250
GTIN	4250004100367
Artikelklasse	04S

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Voor het verwijderen van oliën, vetten, slijp- en polijstmiddelen, verfresten, vloeimiddelen, oxidelagen, cokesaanslag, ijzerslag op nagenoeg alle oppervlakken, ook op moeilijk toegankelijke plekken, waarbij het te reinigen materiaal wordt ontzien. Speciale krachtreinigers afhankelijk van de verontreiniging en het materiaal gebruiken. Het te reinigen onderdeel moet volledig worden omgeven door de reinigingsvloeistof.

Elmasonic xtra ST is het ultrasone apparaat voor de zwaarste vervuiling en is bijzonder geschikt voor de hoogste eisen op het gebied van industriële reiniging.

- **2 selecteerbare ultrasone frequenties (25 kHz voor het meest hardnekkige vuil en 45 kHz voor een zachte reiniging).**
- **Geïntegreerde Sweep-functie voor een gelijkmatige geluidsverdeling in het reinigingsbad.**
- **Inschakelbare Pulse-functie verhoogt het ultrasone piekvermogen.**
- **Dynamic-functie (het ultrasone vermogen kan tijdelijk met maximaal 20% worden verhoogd).**
- **Robuuste, gelaste roestvrijstalen kuip.**

#### Levering:

Zonder inzetkorf.

#### Opmerking:

Overige maten en uitvoeringen op aanvraag. U vindt de juiste inzetkorf onder nr. 082101 (Elmasonic Select), nr. 081204 (Elmasonic xtra TT) en nr. 081203 (Elmasonic xtra ST). Ultrasonische reinigingsmiddelen en corrosiebeschermingsmiddelen zijn te vinden onder 088015 – 088019. Geschikte geluidswerende deksels vindt u onder 082105. Andere accessoires op aanvraag leverbaar.

## Technische beschrijving

Reinigingsbak hoogte	485 mm
Energievoorziening	Netvoeding
Breedte inzetkorf	630 mm
Apparaatlengte	1080 mm
Verwarmingsvermogen	7500 W
Fabrikantnummer	xtra ST 2500H
Gewicht	107 kg
Apparaatbreedte	915 mm
Ultrasoon piekvermogen	8000 W
Lengte inzetkorf	575 mm
Nominale spanning	400 V
Volume	245,1 l
aanbevolen werkvolume	215 l
Producttype	Ultrasoon reinigingsapparaat

## Accessoires

Inzetkorfxtra ST 250	082103 250
Geluidswerend dekselxtra ST 250	082105 250