

Garant**Set stiftsleutels voor Torx®, met Haptoprene-dwarsgreep, in plaatstalen Easyfix houder 8-delig, Aantal schroevendraaiers: 8****Bestelgegevens**

Bestelnummer	625166 8
GTIN	4067263982166
Artikelklasse	61C

Omschrijving**Uitvoering:**

Ergonomisch gevormde dwarsgreep met stroef **Haptoprene**-oppervlak en een slagvaste kunststof kern. Steel van speciale chroom-vanadiumlegering. Oppervlak vernikkeld en verchroomd, zwarte punt. Gr. TX20 – TX40 met korte extra sleutel aan zijkant.

Levering:

resp. 1 schroevendraaier nr. 625152: TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Opmerking:

Easyfix houders kunnen ook in **GARANT geperforeerde wanden** en **GARANT ladders** met **Easyfix opnames** flexibel worden gebruikt.

Technische beschrijving

Aantal schroevendraaiers	8
Bitsoort	Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal

Materiaal handgreep	Haptopreen
Uitvoering schacht	rond
Oppervlak	vernikkeld en verchroomd
Punt	zwart
Kogelkop aan het lange been	nee
Producttype	Schroevendraaiers

Accessoires

Stiftsleutel voor Torx®, met 2-componenten-Haptoprene-dwarsgreep Torx®-profiel TX8	625152 TX8
Stiftsleutel voor Torx®, met 2-componenten-Haptoprene-dwarsgreep Torx®-profiel TX9	625152 TX9
Stiftsleutel voor Torx®, met 2-componenten-Haptoprene-dwarsgreep Torx®-profiel TX10	625152 TX10
Stiftsleutel voor Torx®, met 2-componenten-Haptoprene-dwarsgreep Torx®-profiel TX15	625152 TX15
Stiftsleutel voor Torx®, met 2-componenten-Haptoprene-dwarsgreep Torx®-profiel TX20	625152 TX20
Stiftsleutel voor Torx®, met 2-componenten-Haptoprene-dwarsgreep Torx®-profiel TX25	625152 TX25
Stiftsleutel voor Torx®, met 2-componenten-Haptoprene-dwarsgreep Torx®-profiel TX30	625152 TX30
Stiftsleutel voor Torx®, met 2-componenten-Haptoprene-dwarsgreep Torx®-profiel TX40	625152 TX40