



Bit-assortiment 'Zyklop Pocket' met bedieningsgereedschap 17-delig, Aantal delen: 17



Bestelgegevens

Bestelnummer	676230 17
GTIN	4013288223050
Artikelklasse	63H

Omschrijving

Uitvoering:

Praktijkgericht samengestelde Kraftform Kompakt®-assortimenten met bits en bedieningsgereedschap **voor machinaal en handgebruik.**

Kraftform-schroevendraaierhandvat met snelwisselopname voor 1/4 inch bits met C 6,3- en E 6,3-schacht.

Compacte Zyklop-ratel met geïntegreerd bit-magazijn. Met fijnvertande omschakelratel (72 tanden) en 5° terughaalhoek. De magnetische directe opname maakt van de 3/8 inch ratel tegelijkertijd een bit-ratelschroevendraaier met 1/4 inch bitopname.

Inhoud:

Bits, **BiTorsion**, lengte 25 mm, C 6,3, voor Phillips: Resp. 1 st. nr. 675520 gr. 1/25; 2/25

Bits, **BiTorsion**, lengte 50 mm, C 6,3, voor Pozidriv: Resp. 1 st. nr. 675540 gr. 1/25; 2/25

Bits, **BiTorsion**, lengte 25 mm, C 6,3, voor binnenzeskant: Resp. 1 st. gr. 3; 4; 5; 6

Bits, **BiTorsion**, lengte 25 mm, C 6,3, voor Torx®: Resp. 1 st. nr. 675550 gr. TX10; TX15; TX20; TX25

Doppen 1/4 inch, voor buitenzeskant: Resp. 1 st. gr. 8; 10; 13 mm

Universele houder: 1 st. met 1/4 inch buitenzeskantaandrijving

Precisieratel Zyklop Pocket: 1 St. nr. 676635 met zwenkbare ratelkop

Technische beschrijving

Bitsoort	Sleufschroevendraaier
Bitsoort	Pozidriv-schroevendraaier
Bitsoort	6-kant dopsleutel
Bitsoort	Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Bitsoort	Sleufschroevendraaier
Fabrikantnummer	8009 Zyklop Pocket set 2
Bit-zeskantschacht	C 6,3
Aantal delen	17
Bedieningsgereedschap	Schroevendraaierhandvat
inschuifbare telescoopsteel	nee
Producttype	Bit-gereedschap

Accessoires

Bit voor Phillips, 1/4 inch C 6,3BiTorsion Kruiskopmaat / totale lengte 1/25 mm	675520 1/25
Bit voor Phillips, 1/4 inch C 6,3BiTorsion Kruiskopmaat / totale lengte 2/25 mm	675520 2/25
Bit voor Pozidriv, 1/4 inch C 6,3BiTorsion Kruiskopmaat / totale lengte 1/25 mm	675540 1/25
Bit voor Pozidriv, 1/4 inch C 6,3BiTorsion Kruiskopmaat / totale lengte 2/25 mm	675540 2/25
Bit voor Torx®, 1/4 inch C 6,3BiTorsion Torx®-profiel TX10	675550 TX10
Bit voor Torx®, 1/4 inch C 6,3BiTorsion Torx®-profiel TX15	675550 TX15
Bit voor Torx®, 1/4 inch C 6,3BiTorsion Torx®-profiel TX20	675550 TX20
Bit voor Torx®, 1/4 inch C 6,3BiTorsion Torx®-profiel TX25	675550 TX25
Magazijn-schroevendraaierhouder en fijnvertande omschakelratel 'Zyklop Pocket' met 1/4 inch bitsmet ratel en magneet Aantal delen 13	676635 13