

**Garant****Set stiftsleutels met dwarsgreep voor Torx®, Aantal gereedschappen: 9****Bestelgegevens**

Bestelnummer	953121 9
GTIN	4067263723257
Artikelklasse	91A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Gangbare gereedschapsassortimenten in tweekleurig PE hardschuim inlay. Het schuim heeft een dichte structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. **Toplaag antracietgrijs**, onderlaag in **contrastkleur grijs**, om in één oogopslag te kunnen zien welk gereedschap ontbreekt.

**Levering:**

Hardschuiminlay leeg nr. 952001 gr. 953121: 1 St.

GARANT stiftsleutel voor Torx® met dwarsgreep, nr. 625152 gr. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30: Resp. 1 st.

**Technische beschrijving**

Breedte	150 mm
Diepte in G	24
Aantal gereedschappen	9
Uitvoering	met schroevendraaier
Diepte	600 mm
Breedte in G	6
Hardschuimkwaliteit LD45, dikte	30 mm
Vullingsgraad van een lade in G	6x24
Producttype	Hardschuiminlay

## Accessoires

Hardschuiminlay voor gereedschapssets geschikt voor hardschuim-assortiment 953121	952001 953121
Stiftsleutel voor Torx®, met 2-componenten-Haptoprene-dwarsgreep Torx®-profiel TX10	625152 TX10
Stiftsleutel voor Torx®, met 2-componenten-Haptoprene-dwarsgreep Torx®-profiel TX15	625152 TX15
Stiftsleutel voor Torx®, met 2-componenten-Haptoprene-dwarsgreep Torx®-profiel TX20	625152 TX20
Stiftsleutel voor Torx®, met 2-componenten-Haptoprene-dwarsgreep Torx®-profiel TX25	625152 TX25
Stiftsleutel voor Torx®, met 2-componenten-Haptoprene-dwarsgreep Torx®-profiel TX30	625152 TX30
Stiftsleutel voor Torx®, met 2-componenten-Haptoprene-dwarsgreep Torx®-profiel TX6	625152 TX6
Stiftsleutel voor Torx®, met 2-componenten-Haptoprene-dwarsgreep Torx®-profiel TX7	625152 TX7
Stiftsleutel voor Torx®, met 2-componenten-Haptoprene-dwarsgreep Torx®-profiel TX8	625152 TX8
Stiftsleutel voor Torx®, met 2-componenten-Haptoprene-dwarsgreep Torx®-profiel TX9	625152 TX9