

**Garant****Schroevendraaier voor Torx® en 6-kant, Aantal gereedschappen: 15****Bestelgegevens**

Bestelnummer	953182 15
GTIN	4067263723417
Artikelklasse	91A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Gangbare gereedschapsassortimenten in tweekleurig PE hardschuim inlay. Het schuim heeft een dichte structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. **Toplaag antracietgrijs**, onderlaag in **contrastkleur grijs**, om in één oogopslag te kunnen zien welk gereedschap ontbreekt.

**Levering:**

Hardschuiminlay leeg nr. 952001 gr. 953182: 1 St.

GARANT sleutel voor binnenzeskantbouten nr. 627722 gr. 2; 2,5: Resp. 1 st.

GARANT schroevendraaier voor binnenzeskantbouten nr. 627742 gr. 3; 4; 5; 6; 8: Resp. 1 st.

GARANT schroevendraaier voor Torx® nr. 625332 gr. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25: Resp. 1 st.

**Technische beschrijving**

Diepte	500 mm
Uitvoering	met schroevendraaier
Breedte in G	8
Breedte	200 mm
Aantal gereedschappen	15
Diepte in G	20
Hardschuimkwaliteit LD45, dikte	30 mm

Vullingsgraad van een lade in G	8x20
Producttype	Hardschuiminlay

## Accessoires

Hardschuiminlay voor gereedschapssets geschikt voor hardschuim-assortiment 953182	952001 953182
Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten, recht, met 2-componenten-Haptoprene-handvat Zeskant 2 mm	627722 2
Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten, recht, met 2-componenten-Haptoprene-handvat Zeskant 2,5 mm	627722 2,5
Kogelkopschroevendraaier voor binnenzeskantbouten, met 2-componenten-Haptoprene-handvat Zeskant 3 mm	627742 3
Kogelkopschroevendraaier voor binnenzeskantbouten, met 2-componenten-Haptoprene-handvat Zeskant 4 mm	627742 4
Kogelkopschroevendraaier voor binnenzeskantbouten, met 2-componenten-Haptoprene-handvat Zeskant 5 mm	627742 5
Kogelkopschroevendraaier voor binnenzeskantbouten, met 2-componenten-Haptoprene-handvat Zeskant 6 mm	627742 6
Kogelkopschroevendraaier voor binnenzeskantbouten, met 2-componenten-Haptoprene-handvat Zeskant 8 mm	627742 8
Schroevendraaier voor Torx® met 2-componenten-Haptoprene-handvat Torx®-profiel TX10	625332 TX10
Schroevendraaier voor Torx® met 2-componenten-Haptoprene-handvat Torx®-profiel TX15	625332 TX15
Schroevendraaier voor Torx® met 2-componenten-Haptoprene-handvat Torx®-profiel TX20	625332 TX20
Schroevendraaier voor Torx® met 2-componenten-Haptoprene-handvat Torx®-profiel TX25	625332 TX25
Schroevendraaier voor Torx® met 2-componenten-Haptoprene-handvat Torx®-profiel TX6	625332 TX6
Schroevendraaier voor Torx® met 2-componenten-Haptoprene-handvat Torx®-profiel TX7	625332 TX7

Schroevendraaier voor Torx® met 2-componenten-  
Haptoprene-handvat Torx®-profiel TX8

625332 TX8

Schroevendraaier voor Torx® met 2-componenten-  
Haptoprene-handvat Torx®-profiel TX9

625332 TX9