


Garant**Assortiment stiftsleutels met dwarsgreep voor Torx®, Aantal gereedschappen: 15****Bestelgegevens**

Bestelnummer	953286 15
GTIN	4067263723479
Artikelklasse	91A

Omschrijving**Uitvoering:**

Gangbare gereedschapsassortimenten in tweekleurig PE hardschuim inlay. Het schuim heeft een dichte structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. **Toplaag antracietgrijs**, onderlaag in **contrastkleur grijs**, om in één oogopslag te kunnen zien welk gereedschap ontbreekt.

Levering:

Hardschuiminlay leeg nr. 952001 gr. 953286: 1 St.

GARANT stiftsleutel voor Torx® met dwarsgreep, nr. 625152 gr. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25: Resp. 1 st.

GARANT sleutel voor binnenzeskantbouten, met dwarsgreep, nr. 627702 gr. 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 8: Resp. 1 st.

Technische beschrijving

Diepte in G	24
Breedte	250 mm
Diepte	600 mm
Aantal gereedschappen	15
Breedte in G	10
Uitvoering	met schroevendraaier

Hardschuimkwaliteit LD45, dikte	30 mm
Vullingsgraad van een lade in G	10×24
Producttype	Hardschuiminlay

Accessoires

Hardschuiminlay voor gereedschapssets geschikt voor hardschuim-assortiment 953286	952001 953286
Stiftsleutel voor Torx®, met 2-componenten-Haptoprene-dwarsgreep Torx®-profiel TX10	625152 TX10
Stiftsleutel voor Torx®, met 2-componenten-Haptoprene-dwarsgreep Torx®-profiel TX15	625152 TX15
Stiftsleutel voor Torx®, met 2-componenten-Haptoprene-dwarsgreep Torx®-profiel TX20	625152 TX20
Stiftsleutel voor Torx®, met 2-componenten-Haptoprene-dwarsgreep Torx®-profiel TX25	625152 TX25
Stiftsleutel voor Torx®, met 2-componenten-Haptoprene-dwarsgreep Torx®-profiel TX6	625152 TX6
Stiftsleutel voor Torx®, met 2-componenten-Haptoprene-dwarsgreep Torx®-profiel TX7	625152 TX7
Stiftsleutel voor Torx®, met 2-componenten-Haptoprene-dwarsgreep Torx®-profiel TX8	625152 TX8
Stiftsleutel voor Torx®, met 2-componenten-Haptoprene-dwarsgreep Torx®-profiel TX9	625152 TX9
Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten, met dwarsgreep Zeskant 2 mm	627702 2
Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten, met dwarsgreep Zeskant 2,5 mm	627702 2,5
Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten, met dwarsgreep Zeskant 3 mm	627702 3
Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten, met dwarsgreep Zeskant 4 mm	627702 4
	627702 5

Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten, met
dwarsgreep Zeskant 5 mm

Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten, met
dwarsgreep Zeskant 6 mm

627702 6

Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten, met
dwarsgreep Zeskant 8 mm

627702 8