

**IMPACT-dop, Aantal gereedschappen: 11****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 954015 11     |
| GTIN          | 4067263906698 |
| Artikelklasse | 91A           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Gangbaar assortiment gereedschap in tweekleurig PE-hardschuiminlay. Het schuim heeft een dichte structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. **Toplaag antracietgrijs**, onderlaag in **contrastkleur grijs**, om in één oogopslag te kunnen zien welk gereedschap ontbreekt.

**Levering:**

Hardschuiminlay leeg nr. 952001 gr. 954015: 1 St.

HOLEX IMPACT-dop 6-kant 3/8 inch met magneet nr. 650135 gr. 7; 8; 10; 13; 14; 15; 16; 17; 19:  
Resp. 1 st.

HOLEX IMPACT verlengstuk 3/8 inch nr. 650400 gr. 100: 1 St.

HOLEX IMPACT cardangewricht 3/8 inch nr. 650600: 1 St.

**Technische beschrijving**

|             |        |
|-------------|--------|
| Diepte in G | 8      |
| Breedte     | 200 mm |
| Diepte      | 200 mm |

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Breedte in G                    | 8               |
| Uitvoering                      | met dopsleutel  |
| Aantal gereedschappen           | 11              |
| Hardschuimkwaliteit LD45, dikte | 30 mm           |
| Vullingsgraad van een lade in G | 8×8             |
| Aandrijfvierkant                | 3/8 inch        |
| Producttype                     | Hardschuiminlay |

## Accessoires

|   |               |
|---|---------------|
| Hardschuiminlay voor gereedschapssets geschikt voor hardschuim-assortiment 954015 | 952001 954015 |
| IMPACT-dop 6-kant, 3/8 inch met magneet Sleutelwijdte 10 mm                       | 650135 10     |
| IMPACT-dop 6-kant, 3/8 inch met magneet Sleutelwijdte 13 mm                       | 650135 13     |
| IMPACT-dop 6-kant, 3/8 inch met magneet Sleutelwijdte 14 mm                       | 650135 14     |
| IMPACT-dop 6-kant, 3/8 inch met magneet Sleutelwijdte 15 mm                       | 650135 15     |
| IMPACT-dop 6-kant, 3/8 inch met magneet Sleutelwijdte 16 mm                       | 650135 16     |
| IMPACT-dop 6-kant, 3/8 inch met magneet Sleutelwijdte 17 mm                       | 650135 17     |
| IMPACT-dop 6-kant, 3/8 inch met magneet Sleutelwijdte 19 mm                       | 650135 19     |
| IMPACT-dop 6-kant, 3/8 inch met magneet Sleutelwijdte 7 mm                        | 650135 7      |
| IMPACT-dop 6-kant, 3/8 inch met magneet Sleutelwijdte 8 mm                        | 650135 8      |
| IMPACT-verlengstuk, 3/8 inch Totale lengte 100 mm                                 | 650400 100    |
| IMPACT-cardangewricht, 3/8 inch   | 650600        |

