

**KOMET MicroKom® BluFlex® 2 precisie-kotterset, Spindelbereik-Ø: 6-125mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	238398 6-125
GTIN	
Artikelklasse	27G

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Lineariteitsbereik: –0,2 tot +4,4 mm (-0,0079 inch tot 0,1732 inch) in Ø.**
- **µ-nauwkeurige schermresolutie: 0,001 mm in Ø.**
- **Met een sleutel voor binnenzeskantbouten kan de precisie-kotterkop radiaal worden versteld en vastgeklemd.**
- **Modern, contrastrijk oled-display direct op de precisie-kotterkop.**
- **Weergave van display 180° draaibaar.**
- **Eenvoudige bediening direct op het touchdisplay.**
- **Extra Bluetooth® Low Energy-interface voor eenvoudige weergave op een in de handel verkrijgbare smartphone vanaf Android™ of IOS 7.**
- **Hogere toerentallen door geïntegreerde gedeeltelijke onbalanscompensatie.**
- **Zeer fijngevoelige verstelling maakt een precieze aanzet mogelijk.**
- **Meetsysteem voor absolute weg – bij elke inschakeling wordt de absolute en relatieve schuifpositie weergegeven.**
- **Universele ABS®-interface.**
- **Batterij gemakkelijk te verwisselen.**
- **1:1-compatibel met de variatiemogelijkheden van het huidige systeem.**

Levering:

1 Spindelkop: Nr. 238392
resp. 1 plaathouder: KOMET-nr. 62863 04400 Ø 25 – 44 mm
KOMET-nr. 62863 12500 Ø 44 – 125 mm
1 Brug: KOMET-nr. 62860 12500 Ø 90 – 125 mm

1 Kerfvertandingselement: KOMET-nr. 62861 06300 Ø 25 – 63 mm
1 Sleutel voor binnenzeskantbouten: KOMET-nr. 62862 09300
resp. 1 boorstang: KOMET-nr. 62850 00600 Ø 6 – 10 mm
KOMET-nr. 62850 01000 Ø 10 – 14 mm
KOMET-nr. 62850 01400 Ø 14 – 18 mm
KOMET-nr. 62850 01800 Ø 18 – 22 mm
KOMET-nr. 62850 02200 Ø 22 – 26 mm
resp. 4 wisselplaten: TOGX06T102EN-14 BK60 - KOMET-nr. 62601 90206
TOGX090204EN-14 BK60 - KOMET-nr. 62601 70409
2 Wisselplaten: WOHX02T2001EL-G12 BK8440 - KOMET-nr. 62600 00102
5 Cilinderkopbouten: KOMET-nr. 62950 00000 - M5×16 mm
Resp. 1 sleutel voor binnenzeskantbouten: 5IP; 6IP; 8IP; SW3; SW4

Technische beschrijving

Spindelbereik-Ø	6 - 125 mm
Schacht	ABS
Inwendige koeling	ja
Producttype	Spindelgereedschap

Accessoires

Precisie-kotterkop MicroKom® BluFlex® 2	238392
---	--------