


Garant**Steek-/ringratelsleutelset, Aantal gereedschappen: 12****Bestelgegevens**

Bestelnummer	952427 12
GTIN	4067263906407
Artikelklasse	91A

Omschrijving**Uitvoering:**

Gangbare gereedschapsassortimenten in tweekleurig PE hardschuim inlay. Het schuim heeft een dichte structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. **Toplaag antracietgrijs**, onderlaag in **contrastkleur grijs**, om in één oogopslag te kunnen zien welk gereedschap ontbreekt.

Levering:

Hardschuiminlay leeg nr. 952001 gr. 952427: 1 St.

GARANT steek-/ringratelsleutel met zwenkkop nr. 614812 gr. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19: Resp. 1 st.

Technische beschrijving

Breedte	200 mm
Uitvoering	met schroefsleutels (ring- en steeksleutels)
Diepte	500 mm
Breedte in G	8
Diepte in G	20
Aantal gereedschappen	12
Hardschuimkwaliteit LD45, dikte	30 mm
Vullingsgraad van een lade in G	8x20

Producttype	Hardschuiminlay
-------------	-----------------

Accessoires

Hardschuiminlay voor gereedschapssets geschikt voor hardschuim-assortiment 952427	952001 952427
---	---------------

Steeksleutel/ringratelsleutel met draaibare kop Sleutelwijdte 10 mm	614812 10
--	-----------

Steeksleutel/ringratelsleutel met draaibare kop Sleutelwijdte 11 mm	614812 11
--	-----------

Steeksleutel/ringratelsleutel met draaibare kop Sleutelwijdte 12 mm	614812 12
--	-----------

Steeksleutel/ringratelsleutel met draaibare kop Sleutelwijdte 13 mm	614812 13
--	-----------

Steeksleutel/ringratelsleutel met draaibare kop Sleutelwijdte 14 mm	614812 14
--	-----------

Steeksleutel/ringratelsleutel met draaibare kop Sleutelwijdte 15 mm	614812 15
--	-----------

Steeksleutel/ringratelsleutel met draaibare kop Sleutelwijdte 16 mm	614812 16
--	-----------

Steeksleutel/ringratelsleutel met draaibare kop Sleutelwijdte 17 mm	614812 17
--	-----------

Steeksleutel/ringratelsleutel met draaibare kop Sleutelwijdte 18 mm	614812 18
--	-----------

Steeksleutel/ringratelsleutel met draaibare kop Sleutelwijdte 19 mm	614812 19
--	-----------

Steeksleutel/ringratelsleutel met draaibare kop Sleutelwijdte 8 mm	614812 8
---	----------

Steeksleutel/ringratelsleutel met draaibare kop Sleutelwijdte 9 mm	614812 9
---	----------