



Gereedschapsassortiment 'BIG Basic Move' mechanisme 90-delig, Aantal gereedschappen: 90



Bestelgegevens

Bestelnummer	680106 90
GTIN	4003773086222
Artikelklasse	73F

Omschrijving

Uitvoering:

Uitgebreid gereedschapsassortiment met in totaal 90 merkgereedschappen, waarvan 12 gemaakt door KNIPEX in hoogwaardige gereedschapskoffer. Met wieltjes en telescoophandgreep.

Koffer van ABS met aluminium frame rondom.

Inhoud:

Gar. zijsnijtang: 1 St. lengte 160 mm

Kracht-zijsnijtang: 1 St. lengte 200 mm

Compacte boutenschaar CoBolt®: 1 St. nr. 731752 gr. 200

Multifunctionele sleutel TwinKey®: 1 St. nr. 623550

Halfronde tang met snijkant en rechte bekken: 1 St.

Halfronde tang met snijkant en afgebogen bekken: 1 St.

Elektronica-zijsnijtang Super Knips®: 1 St. nr. 726620 gr. 140

Waterpomptang Cobra®: 1 St. nr. 705800 gr. 250

Sleuteltang: 1 St. nr. 813702 gr. 250

Universeel stripgereedschap ErgoStrip®: 1 st. nr. 728091 gr. 8-13

Inklapbaar kabelmes: 1 st. nr. 844610 gr. 1

Waterpas: 1 St. lengte 220 mm

Zyklus metaal-ratelset, 1/4 inch: 1 st. nr. 630295 gr. S (28-delig)
 Inbussleutelset met kogelkop en houder: 1 st. 1,5 - 10 mm, 9-delig
 Steekringsleutelset in houder: 1 st. 6-19 mm, 12-delig
 Automatische centerpons: 1 st. 60N - 130N
 Pendrijverset: 1 st., Ø 3-10 mm, 6-delig
 Houten duimstok: 1 st. lengte 2 meter
 Bankhamer: 1 St. gr. 300 g
 Schroevendraaier voor Phillips: Resp. 1 st. nr. 668260 gr. 1; 2; 3
 Schroevendraaier voor Pozidriv: Resp. 1 st. nr. 668270 gr. 1; 2; 3
 Sleuf schroevendraaier: Resp. 1 st. nr. 662200 gr. 3,5; 4
 Schroevendraaier voor sleuf met slagkap: Resp. 1 st. nr. 660300 gr. 5,5; 7; 9
 Schroevendraaier voor binnen-Torx®: Resp. 1 st. nr. 625500 gr. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
 Elektronica-schroevendraaier voor Phillips: Resp. 1 st. nr. 668800 gr. 00; 0
 Elektronica-schroevendraaier voor sleuf: Resp. 1 st. nr. 664600 gr. 1,5; 2,5
 GEREEDSCHAPSKOFFER: 1 st. nr. 692613 gr. 1

Opmerking:

Geleverd met gesorteerd gereedschap in gereedschapskoffer.

Technische beschrijving

Producttype	Gereedschapsassortiment
-------------	-------------------------

Accessoires

Compacte boutenschaar CoBolt® met snijkantuitparing Totale lengte 200 mm	731752 200
Sleutel universeel Knipex TwinKey	623550
Elektronica-zijsnijtang Super Knips® totale lengte 140 mm	726620 140
Waterpomptang Cobra® gezwart Totale lengte 250 mm	705800 250
Sleuteltang Totale lengte 250 mm	813702 250
Universeel stripgereedschap ErgoStrip® Voor kabel-Ø 8-13 mm	728091 8-13
Inklapbaar mes voor elektriciens Type 1	844610 1
Dopsleutelassortiment 1/4 inch-vierkant28-delig Type S	630295 S
Schroevendraaier voor Phillips, met rondstalen steel Kruiskopmaat 1	668260 1

Schroevendraaier voor Phillips, met rondstalen steel Kruiskopmaat 2	668260 2
Schroevendraaier voor Phillips, met rondstalen steel Kruiskopmaat 3	668260 3
Schroevendraaier voor Pozidriv, met rondstalen steel Kruiskopmaat 1	668270 1
Schroevendraaier voor Pozidriv, met rondstalen steel Kruiskopmaat 2	668270 2
Schroevendraaier voor Pozidriv, met rondstalen steel Kruiskopmaat 3	668270 3
Genormaliseerde schroevendraaier voor sleuf, met Kraftform-handvat Bladbreedte b 3,5 mm	662200 3,5
Genormaliseerde schroevendraaier voor sleuf, met Kraftform-handvat Bladbreedte b 4 mm	662200 4
Schroevendraaier voor sleuf, met Kraftform-handvaten slagkap Bladbreedte b 5,5 mm	660300 5,5
Schroevendraaier voor sleuf, met Kraftform-handvaten slagkap Bladbreedte b 7 mm	660300 7
Schroevendraaier voor sleuf, met Kraftform-handvaten slagkap Bladbreedte b 9 mm	660300 9
Schroevendraaier voor Torx® Torx®-profiel TX10	625500 TX10
Schroevendraaier voor Torx® Torx®-profiel TX15	625500 TX15
Schroevendraaier voor Torx® Torx®-profiel TX20	625500 TX20
Schroevendraaier voor Torx® Torx®-profiel TX25	625500 TX25
Schroevendraaier voor Torx® Torx®-profiel TX30	625500 TX30
Elektronica-schroevendraaier voor PhillipsKraftform Micro Kruiskopmaat 0	668800 0
Elektronica-schroevendraaier voor PhillipsKraftform Micro Kruiskopmaat 00	668800 00
Elektronica-schroevendraaier voor sleufKraftform-Micro Bladbreedte b 1,5 mm	664600 1,5
Elektronica-schroevendraaier voor sleufKraftform-Micro Bladbreedte b 2,5 mm	664600 2,5
Gereedschapskoffer 'BIG Basic Move' Type 1	692613 1

