

**Garant****Universeel gereedschapsassortiment L 22-delig, Aantal delen: 22****Bestelgegevens**

Bestelnummer	685522 22
GTIN	4067263309161
Artikelklasse	66H

**Omschrijving****Uitvoering:**

Kunststof systeemkoffer L-BOXX® van slag- en stootvaste ABS-kunststof, spatwaterdicht. Het robuuste vastklikmechanisme maakt eenvoudig en snel koppelen of losmaken van de koffers mogelijk, evenals het transporteren van meerdere kunststof systeemkoffers in een combinatie van maximaal 40 kg. Deksel belastbaar tot 100 kg, beladingscapaciteit maximaal 25 kg.

**Functie:**

IPX4: Bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, maar geen bescherming tegen vreemde deeltjes of aanraking.

**Levering:**

Rolbandmaat: 1 St. nr. 462201 gr. 2,5

Steeksleutel: Resp. 1 st. nr. 610600 gr. 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 17×19

Set sleutels voor binnenzeskantbouten, met kogelkop: 1 St. nr. 627132 gr. 9

Sleufschroevendraaier: Resp. 1 st. nr. 660032 gr. 2; 3,5; 5,5; 6,5

Schroevendraaier voor Phillips: Resp. 1 st. nr. 667702 gr. 1; 2

Combinatietang: 1 St. nr. 700940 gr. 160

Dekselinlay: 1 St. nr. 693352

Opgeborgen in: L-BOXX® nr. 693330 gr. 102

**Opmerking:**

**Geleverd met gesorteerd gereedschap in L-BOXX®.**

De bijpassende rolwagen voor het transport van maximaal 5 stuks van L-BOXX® gr. 102 is onder nr. 693370 gr. 5 leverbaar.

## Technische beschrijving

IP-klasse	IP X4
Gewicht	3,8 kg
Aantal delen	22
Producttype	Gereedschapsassortiment

## Accessoires

Steeksleutel Sleutelwijdtes 8X9 mm	610600 8X9
Steeksleutel Sleutelwijdtes 10X11 mm	610600 10X11
Schroevendraaier voor sleuf, met 2-componenten-Haptoprene-handvat Bladbreedte b 5,5 mm	660030 5,5
Combinatietang, verchromd, met 2-componentengrepen Totale lengte 160 mm	700940 160
Rolbandmaat met kijkvenster Bandlengte 2,5 m	462201 2,5
Steeksleutel Sleutelwijdtes 17X19 mm	610600 17X19
Schroevendraaier voor Phillips, met 2-componenten-Haptoprene-handvat Kruiskopmaat 2	667690 2
Set sleutels voor binnenzeskantbouten, met klemkogel,verchromd Aantal sleutels 9	627132 9
Dekselinzet, los	693352
Kunststof systeemkoffer L-BOXX® leeg Type 102	693330 102
Schroevendraaier voor Phillips, met 2-componenten-Haptoprene-handvat Kruiskopmaat 1	667690 1
Transportwagen 'L-Trolley' met 5 uittrekbare legborden Aantal uittrekbare legborden 5	693370 5
Schroevendraaier voor sleuf, met 2-componenten-Haptoprene-handvat Bladbreedte b 6,5 mm	660030 6,5

Schroevendraaier voor sleuf, met 2-componenten-Haptoprene-handvat Bladbreedte b 2 mm	660030 2
Schroevendraaier voor sleuf, met 2-componenten-Haptoprene-handvat Bladbreedte b 3,5 mm	660030 3,5
Steeksleutel Sleutelwijdtes 14X15 mm	610600 14X15
Steeksleutel Sleutelwijdtes 12X13 mm	610600 12X13