

Garant GRIDLINE

Alcantara gereedschapswagen ToolCar speciale editie, 20×16G, Aantal lades: 7



Bestelgegevens

Bestelnummer	914521 7
GTIN	4067263108566
Artikelklasse	90N

Omschrijving

Uitvoering:

De antracietkleurige speciale editie van de gereedschapswagen ToolCar heeft hoekdragers en een duwbeugel die bedekt zijn met Alcantara-leer. Met bamboewerkblad en verzonken roestvrijstalen plaquette, waarop het volgnummer van de wagen staat. Van de speciale editie zijn er maar 50 stuks.

Met centraal afsluitbaar vak/zijvak. Volledig uittrekbare lades met een draagvermogen van 40 kg en

uittrekbeveiliging. Met zijdelingse geperforeerde wanden 9×9 mm in een raster van 37 mm voor de plaatsing van GARANT easyFix

haken en houders, alsmede accessoires voor geperforeerde wanden.

Plaatsing:

fronthoogte lade: 75; 75; 75; 75; 125; 125; 200 mm

Levering:

Inclusief indeling:

per 75 mm lade 1 sleufscheidingsstrip nr. 951510 gr. 75,

per 125 mm lade 1 sleufscheidingsstrip nr. 951510 gr.125.

Kleur:

Antracietgrijs, RAL 7016 poedercoating. **Hoekdragers en duwbeugel met Alcantara-leer.**

Opmerking:

Voor lades met hoogte 200 mm passen nu ook sleuvscheidingsstrips nr. 951510 gr. 200, evenals randstrips nr. 951560 gr. 200 en insteekscheidingsschotten nr. 951741 – 951821 resp. in gr. 200. Overige accessoires en indelingsmateriaal vindt u in groep 95. Geschikt indelingsmateriaal: Sleufrandstrips nr. 951560 gr. 75; gr. 125 en gr. 200; sleuvscheidingsstrips nr. 951510 gr. 75; gr. 125 en gr. 200; insteekscheidingsschotten nr. 951721 – 951821 gr. 75; nr. 951731 – 951821 gr. 125 en nr. 951741 – 951821 gr. 200.

Technische beschrijving

Individuele ladeontgrendeling	Eenhands
Gewicht	87 kg
Diepte	500 mm
Lades nuttige diepte	400 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	20×16
Breedte	800 mm
Aantal lades	7
Serie	Gereedschapswagen ToolCar
Serie	ToolCar
Lades nuttige breedte	500 mm
Lades nuttige diepte in G	16
Hoogte	1000 mm
Lades nuttige breedte in G	20
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	40 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Uittrekbaarheid lade	Uittrekbeveiliging
Hoffmann geperforeerde wand, raster	9×9 mm
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G	20×16G
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Producttype	Gereedschapswagen

Geschikte producten

<https://www.hoffmann-group.com/NL/nl/hom/p/914521-7>

