

**SmartCase bitsset 59-delig, Aantal delen: 59****Bestelgegevens**

Bestelnummer	676182 59
GTIN	4000896244546
Artikelklasse	630

Omschrijving**Uitvoering:**

- Ontwikkeld en geproduceerd "Made in Germany".
- Innovatief concept van een compacte, inklapbare gereedschap set.
- Gemakkelijk afveegbaar materiaal dat aangenaam aanvoelt.
- Combineert de voordelen van een slank en licht soft-touch-oppervlak (zwart) met de robuustheid van harde gereedschapskisten.
- Duurzame, robuuste klemhouder – geen rondvliegend, ratelend gereedschap.
- Magnetische sluiting – snel te openen en slijtagevrij.
- Stabiele, goed toegankelijke opslag van gereedschap.
- Maximum aantal gereedschappen in de kleinste ruimte voor het beste overzicht.
- Optimaal overzicht en eenvoudig uitnemen van het gereedschap – naar keuze plat opvouwbaar of – vergelijkbaar met een tablet-omhulsel – opstelbaar.

Inhoud:

- 1/4 inch bit houder
- 1/4 inch zeskant-doppen nr. 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13
- 1/4 Zoll HiPer fijnvertande omschakelratel voor bits
- Offset schroevendraaier voor binnenzeskantbouten gr. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6
- Bit voor binnenzeskantbouten kort gr. 4; 5; 6
- Bit voor binnenzeskantbouten lang gr. 3; 4; 5; 6
- Bit voor binnenzeskantbouten middel gr. 3; 4
- Sleufschroevendraaier bit gr. 0,4×1,5, middellang gr. 0,8×5,5, lang gr. 0,8×5,5

- **Kruiskopschroevendraaier bit gr. PH1, PH2, PH3**
- **Kruiskopschroevendraaier bit middellang gr. PH2**
- **Kruiskopschroevendraaier bit lang gr. PH1; PH2**
- **Pozidriv schroevendraaier bit gr. PZ1; PZ2**
- **Pozidriv schroevendraaier bit middellang gr. PZ2**
- **Pozidriv schroevendraaier bit lang gr. PZ1; PZ2**
- **Schroevendraaierbit voor binnen-Torx®-schroeven gr. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40**
- **Schroevendraaierbit voor binnen-Torx®-schroeven middellange gr. TX20; TX25; TX30**
- **Schroevendraaierbit voor binnen-Torx®-schroeven lang gr. TX20; TX25; TX30**
- **2x adapter 1/4 inch (6,3) naar 1/4 inch (6,3)**
- **Adapter 1/4 inch (6,3) naar 1/4 inch (vierkant)**

Technische beschrijving

Bitsoort	6-kant-dopsleutel
Bitsoort	6-kant dopsleutel
Bitsoort	Sleufschroevendraaier
Bitsoort	Sleufschroevendraaier
Bitsoort	Pozidriv-schroevendraaier
Bitsoort	Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Bit-zeskantschacht	C 6,3
Bit-zeskantschacht	E 6,3
Aantal delen	59
Producttype	Bit-gereedschap