

metabo**Accu-klopboorschroefmachine met Li-ion-accu, Type: 613157500**

Bestelgegevens

| | |
|---------------|------------------|
| Bestelnummer | 070121 613157500 |
| GTIN | 4061792245945 |
| Artikelklasse | 03D |

Omschrijving

Uitvoering:**Accu-klopboorschroefmachine met borstelloze motor en drijfwerk met twee versnellingen.**

Kies uit een complete uitrusting met 2 accupacks, lader en een robuuste kunststof koffer, of de machine zonder verdere accessoires als u al een paar accu's hebt. U kunt natuurlijk ook afzonderlijk accupacks en laders kopen.

Overigens krijgt u op alle Metabo-accupacks een garantie van 3 jaar, ongeacht het aantal laadcycli.

Extra details zoals de heldere led-werklamp en de praktische riemhaak bieden nog meer comfort tijdens het werken.

- **Accu-klopboorschroefmachine met extreem compact ontwerp voor universele toepassingen.**
- **Klopboorfunctie voor het boren in metselwerk.**

Voordeel:**100 % compatibiliteit van de accu's – nu ook producentonafhankelijk.**

Alle 18V-apparaten en accupacks van de CAS-partners zijn 100% onderling compatibel. CAS staat voor 'Cordless Alliance System'.

Levering:

Inclusief snelspanboorhouder, 2x Li-ion-accu's, lader en metaBox.

Opmerking:

Bijbehorende accu's en laders vindt u onder nr. 073870 – 073890.

Technische beschrijving

| | |
|--|-------------------------|
| Aantal inbegrepen accu's | 2 |
| Gewicht zonder accu | 0,9 kg |
| Accutype | Lithium-ion |
| Snelspanhouder spanbereik | 1,5 - 13 mm |
| Maximale spiraalboor-Ø in staal | 13 mm |
| Motortype | Borstelloos |
| Maximaal aantal slagen | 25500 min ⁻¹ |
| Accucapaciteit | 2 Ah |
| Fabrikantnummer | SB 18 L BL |
| Maximaal draaimoment hard | 65 Nm |
| Maximaal draaimoment zacht | 28 Nm |
| Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning | Type CAS 18 V |
| Onbelast toerental | 0 - 1700 |
| Onbelast toerental | 0 - 500 |
| Typisch gebruik | Medium |
| Energievoorziening | Netvoeding |
| Maximale spiraalboor-Ø in hout | 40 mm |
| Maximale spiraalboor-Ø in beton | 13 mm |
| Accuspanning | 18 V |
| Verpakking | Metabox |
| Producttype | Klopboorschroefmachine |