

**Accu-boorschroefmachine met Li-ion-accu, Type: 602358650****Bestelgegevens**

Bestelnummer	070260 602358650
GTIN	4061792187788
Artikelklasse	03D

Omschrijving**Uitvoering:****Accu-boorschroefmachine met en zonder Metabo Quick-systeem.**

Het **Quick-systeem bespaart veel tijd** bij het regelmatig wisselen tussen boren en schroeven. In een paar seconden wordt de boorhouder met boor vervangen door bithouders en bits, zonder gereedschap.

Kies uit een **complete uitrusting** met 2 accupacks, lader en een robuuste kunststof koffer, of de **machine zonder accessoires** in de doos als u al een paar accu's hebt. U kunt natuurlijk ook afzonderlijk accupacks en laders kopen. Overigens krijgt u op alle Metabo-accupacks **een garantie van 3 jaar**, ongeacht het aantal laadcycli.

Extra details zoals de heldere **led-werklamp** en de praktische **riemhaak** bieden nog meer comfort tijdens het werken.

Voordeel:**100 % compatibiliteit van de accu's – nu ook producentonafhankelijk.**

Alle 18V-apparaten en accupacks van de CAS-partners zijn 100% onderling compatibel. CAS staat voor 'Cordless Alliance System'.

Levering:

Inclusief snelspanboorhouder, 2x accu, lader en metaBOX.

Opmerking:

Bijbehorende accu's en laders vindt u onder nr. 073870 – 073890.

Technische beschrijving

Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Type CAS 18 V
Accuspanning	18 V
Snelspanhouder spanbereik	1,5 - 13 mm
Onbelast toerental	0 - 550 min ⁻¹
Onbelast toerental	0 - 2000 min ⁻¹
Maximale spiraalboor-Ø in hout	68 mm
Maximaal draaimoment hard	130 Nm
Accutype	Lithium-ion
Accucapaciteit	5,2 Ah
Typisch gebruik	Heavy Duty
Motortype	Borstelloos
Gewicht zonder accu	1,7 kg
Fabrikantnummer	BS 18 LTX BL I
Aantal inbegrepen accu's	2
Verpakking	Metabox
Energievoorziening	Netvoeding
Maximale spiraalboor-Ø in staal	13 mm
Maximaal draaimoment zacht	65 Nm
Producttype	Boorschroefmachine
USP1	18V
USP2	Snelspanhouder-spanbereik 1,5-13, in METABOX

Accessoires

Acculader Type ASC145	073890 ASC145
Acculader Type ASC55-8	073890 ASC55-8
Acculader Type ASC55	073890 ASC55

AccupackLi-Power Accucapaciteit 5,2 Ah

073870 5,2