



Haakse slijper GWX zonder accu, Type: GWX1810SC



Bestelgegevens

Bestelnummer	077011 GWX1810SC
GTIN	3165140962452
Artikelklasse	03C

Omschrijving

Uitvoering:

- **Eenvoudig en snel:** Eenvoudige wisseling van slijperaccessoires zonder te verliezen delen en extra gereedschap.
- **Geen extra sleutel meer noodzakelijk.**
- **Uitgebreid:** Grote keuze aan haakse slijpers en accessoires met volle achterwaartse compatibiliteit.
- **Maximaal comfort door snel en 100% zonder gereedschap wisselen van accessoires.**
- **Betrouwbaar:** Accessoires met een specifieke draairichting kunnen met behulp van het innovatieve X-LOCK-systeem niet meer onjuist worden gemonteerd. Maximale gebruikersbescherming dankzij akoestisch signaal bij correcte montage.
- **Schoon werken zonder lastige krassen! Geringere en minder duidelijke slijpsporen bij X-Lock haakse slijpers.**

De haakse slijper heeft een Bluetooth Connectivity-module en gebruikersinterface, evenals Drop Control, X-Brake en herstartbeveiliging. Een snelle en handige wissel van accessoires is mogelijk dankzij het X-LOCK Klick-systeem zonder sleutel.

Levering:

Inclusief extra Vibration Control-handvat, beschermkap, L-BOXX 136.

Opmerking:

Bijbehorende ProCORE 18 V-accu's en startersets vindt u onder nr. 073857 gr. C18 en nr. 073865 gr. C18

Technische beschrijving

Gegevensblad

Energievoorziening	Netvoeding
Verpakking	Systeemkoffer (L-Boxx)
Gereedschapsopname	X-LOCK-systeem
Toerentalbereik	4500 - 9000 min ⁻¹
Aansluiting	Bluetooth-interface
Herstartblokkering	ja
Bijzonderheid	Variabel toerental; herstartbeveiliging; Drop Control
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Bosch 18 V
Kickbackstop	ja
Accuspanning	18 V
Serie	X-LOCK-systeem
Gewicht	2 kg
Fabrikantnummer	GWX 18V-10 SC
Maximale schijf-Ø	125 mm
Accutype	Lithium-ion
Aantal inbegrepen accu's	0
Producttype	Haakse slijper

Accessoires

Acculader Type 1880CV	073866 1880CV
Acculader Type GAL18160C	073866 GAL18160C
Acculader Type GAL18V6-80	073866 GAL18V6-80
AccustartersetProCore Accutype, accuspanning C18 V	073865 C18
Li-ion-accuProCore Accutype, accuspanning C18 V	073857 C18