

Garant

Assortiment elektronica-schroevendraaiers, 6-delig voor sleuf en Pozidriv, SLIM-steel, volledig geïsoleerd, Aantal schroevendraaiers: 4/2



Bestelgegevens

Bestelnummer	666996 4/2
GTIN	4067263116479
Artikelklasse	61F

Omschrijving

Uitvoering:

Ergonomisch gevormde **elektrische handgreep** met anti-slip **haptopreen** oppervlak en een slagvaste kunststof kern. **Kling** van chroom-vanadiumstaal, **volledig geïsoleerd tot 1000 V volgens DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**.

Met **SLIM-steel** = gereduceerde steel-/ en isolatie-diameter voor een diepliggende schroef- en veerelementen (**isolatie-Ø = steel-Ø**).

Levering:

Resp. 1 schroevendraaier voor sleuf nr. 662902 gr. 2,5; 3,5; 4; 5,5.

Resp. 1 schroevendraaier voor Pozidriv nr. 668912 gr. 1 en 2.

Technische beschrijving

Bitsoort	Sleufschroevendraaier
Bitsoort	Pozidriv-schroevendraaier
Aantal schroevendraaiers	6
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Producttype	Schroevendraaiers

Accessoires

Elektro-schroevendraaier voor sleuf, met 2-componenten-
Haptoprene-handvatSLIM-steel volledig geïsoleerd
Bladbreedte b 2,5 mm

662902 2,5

Elektro-schroevendraaier voor sleuf, met 2-componenten-
Haptoprene-handvatSLIM-steel volledig geïsoleerd
Bladbreedte b 3,5 mm

662902 3,5

Elektro-schroevendraaier voor sleuf, met 2-componenten-
Haptoprene-handvatSLIM-steel volledig geïsoleerd
Bladbreedte b 4 mm

662902 4

Elektro-schroevendraaier voor sleuf, met 2-componenten-
Haptoprene-handvatSLIM-steel volledig geïsoleerd
Bladbreedte b 5,5 mm

662902 5,5

Elektro-schroevendraaier voor Pozidriv, met
tweecomponenten-Haptoprene-handvat,SLIM-steel,
volledig geïsoleerd Kruiskopmaat 1

668912 1

Elektro-schroevendraaier voor Pozidriv, met
tweecomponenten-Haptoprene-handvat,SLIM-steel,
volledig geïsoleerd Kruiskopmaat 2

668912 2