



Bit-assortiment 108-delig, Aantal delen: 108



Bestelgegevens

Bestelnummer	675598 108
GTIN	4067263138723
Artikelklasse	62F

Omschrijving

Uitvoering:

De 29 mm en 50 mm lange bits hebben een langere torsiezone en daardoor een langere levensduur. Ideaal voor boor- en slagschroefmachines.

Inhoud:

Bits, lengte 25 mm, C 6,3 voor Phillips: 3 St. PH1; 5 st. PH2; 2 st. PH3

Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor Pozidriv: 2 St. PZ1; 3 st. PZ2; 1 st. PZ3

Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor binnenzeskant: Resp. 2 st. gr. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 1 st. gr. 8

Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor binnen-Torx®: Resp. 2 st. gr. TX6; TX7; TX8; 1 st. gr. TX9;

Resp. 3 st. gr. TX10; TX15; resp. 5 st. gr. TX20; TX25;

2 St. gr. TX27; resp. 2 st. gr. TX30; TX40

Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor binnen-Torx® met pen: Resp. 1 st. gr. TX10; TX15; TX27; TX30; TX40;

Resp. 2 st. gr. TX20; TX25

Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor binnen-Torx Plus®: Resp. 1 st. gr. 7IP; 8IP; 9IP; 10IP; 15IP; 20IP; 25IP; 30IP; 40IP

Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor sleuf: Resp. 1 st. gr. 4,5; 5,5; 6,5

Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor TORQ-SET®: Resp. 1 st. gr. 6; 8; 10

Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor spanner: Resp. 1 st. gr. 8; 10

Adapter: 1 St. bitschacht C 6,3 - vierkant 1/4 inch

Bits, lengte 29 mm, C 6,3, voor Phillips: 2 St. PH2

Bits, lengte 29mm, C 6,3, voor Pozidriv: 2 St. PZ2

Bits, lengte 29 mm, C 6,3, voor binnenzeskant: Resp. 1 st. gr. 3; 4; 6;
2 St. gr. 5

Bits, lengte 29 mm, C6,3, voor binnen-Torx®: Resp. 1 st. gr. TX20; TX25

Bits, lengte 50 mm, E 6,3, voor Phillips: 1 St. PH2

Bits, lengte 50mm, E 6,3, voor Pozidriv: 1 St. PZ2

Bits, lengte 50 mm E 6,3, voor binnen-Torx®: Resp. 1 st. gr. TX10; TX15; TX20; TX 25;TX30; TX40

Schacht met magneet: 1 St.

Levering:

90 St. bits, lengte 25 mm, C 6,3;

9 St. bits, lengte 29 mm, C 6,3;

8 St. bits, lengte 50 mm, E 6,3;

1 St. schacht met magneet

Technische beschrijving

Bitsoort	Schroevendraaier voor Phillips
Bitsoort	Pozidriv-schroevendraaier
Bitsoort	Sleufschroevendraaier
Bitsoort	6-kant dopsleutel
Bitsoort	Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Bitsoort	Schroevendraaier voor TORX®-schroeven met boring
Bitsoort	Schroevendraaier voor TORX-PLUS®-schroeven
Bitsoort	Inzetstuk voor veiligheidsschroeven
Bitsoort	Torq-Set-schroevendraaier
Aantal delen	108
Producttype	Bit-gereedschap