



Elektro-schroevendraaiers met bitmagazijn 1



Bestelgegevens

Bestelnummer	676625 1
GTIN	4010995386122
Artikelklasse	63K

Omschrijving

Uitvoering:

Handvat en steel volledig geïsoleerd tot 1000 V volgens DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

De schroevendraaier met bitmagazijn LiftUp electric is de ideale begeleider voor iedere elektricien bij mobiel gebruik. Het bitdepot in het handvat biedt ruimte voor 6 gangbare slimBits en schuift met een druk op de knop uit het magazijn. Hierdoor kunnen de bits eenvoudig worden uitgenomen. De beproefde ClicFix houder neemt alle bits veilig op en vergrendelt ze betrouwbaar.

Deze technologie maakt van het bitmagazijn een universeel inzetbare schroevendraaier. Ook op het gebied van veiligheid biedt de magazijn-bithouder het maximaal mogelijke. De metalen bithouder houdt alle slimBits betrouwbaar vast.

- **Verhoogt uw efficiëntie: Wiha LiftUp electric bespaart 75% volume en 50% gewicht, voor 100% efficiëntie.**
- **Verhoogt uw veiligheid: Wiha slimBits waarborgen een goede en beschermde toegang tot diepliggende schroeven.**
- **Spaart uw gezondheid: geen gevaar voor letsel, alle bits veilig opgeborgen in het handvat.**

Toepassing:

Voor werkzaamheden met spanningen tot 1000 V.

De beste standtijd voor elektro-schroevendraaiers is gewaarborgd als de schroevendraaiers exact passend voor de genormaliseerde schroefsleuven worden gebruikt. (zie tabelgedeelte). Beschadigen van de schroefsleuf wordt voorkomen door de juiste schroevendraaiermaat te kiezen.

Inhoud:

1× bit slimBit electric sleuf 2,5 mm × 75 mm (34578), 1× bit slimBit electric sleuf 3,0 mm × 75 mm (34579), 1× bit slimBit electric sleuf 4,0 mm × 75 mm (34580), 1× bit slimBit electric sleuf 5,5 mm × 75 mm (34581), 1× bit slimBit electric Phillips PH1 × 75 mm (34583), 1× bit slimBit electric Phillips PH2 × 75 mm (34584).

Technische beschrijving

Bitsoort	Sleufschroevendraaier
Bitsoort	Schroevendraaier voor Phillips
Bithouder	D 6,3
geïntegreerd bitmagazijn	ja
Producttype	Bit-gereedschap