

duMONT**Set brootsen HSS, compleet in houten box Passing JS9, Type: 4-8****Bestelgegevens**

Bestelnummer	290400 4-8
GTIN	662600444983
Artikelklasse	29J

Omschrijving**Uitvoering:**

Assortiment van brootsen **HSS** nr. 290405 inclusief de benodigde opvulstukken nr. 290410 en geleidingsbussen nr. 290415. Levering in hoogwaardige en stevige houten box voor veilig en overzichtelijk opbergen.

Inhoud:

resp. 1 broots 290405: 4B1; 5B1; 6C1; 8C1

resp. 1 geleidingsbus 290415: Type B1:

12; 14; 15; 16;

Type C1:

18; 19; 20; 22; 24;

25; 26; 28; 30

Opmerking:

- Passingen P9 en H9 tegen toeslag van 15% af fabriek leverbaar.
- Sets brootsen voor een doorgang op aanvraag.
- **BROOTSPERSEN** vindt u in band 2 (Hand- en meetgereedschap).

Technische beschrijving

Snijmateriaal	HSS
Producttype	Brootsgereedschap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alu kunststoffen	beperkt geschikt		
Aluminium (kortspanend)	geschikt		
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt		
Staal < 500 N/mm ²	geschikt		
Staal < 750 N/mm ²	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	beperkt geschikt		
RVS < 900 N/mm ²	beperkt geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Grafiet, GFK, CFK	beperkt geschikt		
Olie	geschikt		

Accessoires

Geleidingsbusvoor boring H7 Bus-Ø 28C1 mm	290415 28C1
Geleidingsbusvoor boring H7 Bus-Ø 18C1 mm	290415 18C1
Spiebaanbroots HSSPassing JS9 Type 6C1	290405 6C1
Geleidingsbusvoor boring H7 Bus-Ø 22C1 mm	290415 22C1
Geleidingsbusvoor boring H7 Bus-Ø 24C1 mm	290415 24C1
Geleidingsbusvoor boring H7 Bus-Ø 30C1 mm	290415 30C1
Geleidingsbusvoor boring H7 Bus-Ø 16B1 mm	290415 16B1
Geleidingsbusvoor boring H7 Bus-Ø 14B1 mm	290415 14B1
Geleidingsbusvoor boring H7 Bus-Ø 19C1 mm	290415 19C1
Spiebaanbroots HSSPassing JS9 Type 8C1	290405 8C1
Geleidingsbusvoor boring H7 Bus-Ø 20C1 mm	290415 20C1
Spiebaanbroots HSSPassing JS9 Type 5B1	290405 5B1
Geleidingsbusvoor boring H7 Bus-Ø 25C1 mm	290415 25C1

Geleidingsbusvoor boring H7 Bus-Ø 15B1 mm	290415 15B1
Geleidingsbusvoor boring H7 Bus-Ø 12B1 mm	290415 12B1
Spiebaanbroots HSSPassing JS9 Type 4B1	290405 4B1