



Gereedschapsassortiment mechatronica Pro, 36-delig, Aantal delen: 36



Bestelgegevens

Bestelnummer	680360 36
GTIN	4010995466909
Artikelklasse	66H

Omschrijving

Uitvoering:

Compact gereedschapsassortiment met het belangrijkste gereedschap voor mechatronici en elektriciens, **volledig geïsoleerd tot 1000 V** volgens **DIN EN IEC 60900 / VDE 06082-201**. Het systeem TorqueVario®-S biedt gecontroleerd aanhalen van bouten en tegelijk veiligheid bij elektrische toepassingen. De slimBits van 6 mm en doppen kunnen alleen worden gebruikt in speedE®, slimVario® of TorqueVario®-S electric gereedschap.

Levering:

VDE schroevendraaierstelen voor Phillips: Resp. 1 st. gr. 0; 1; 2
VDE schroevendraaierstelen voor Pozidriv: Resp. 1 st. gr. 1; 2
VDE schroevendraaierstelen voor binnenzeskant: Resp. 1 st. gr. 3; 4; 5 mm
VDE schroevendraaierstelen voor binnen-Torx®: Resp. 1 st. gr. TX10; TX15; TX20; TX25
VDE schroevendraaierstelen voor sleuf: Resp. 1 st. gr. 2,0; 3,5; 5,5; 6,5 mm
Schroevendraaierstelen voor Pozidriv-sleuf (combinatieprofiel): Resp. 1 st. gr. PZ/S1; PZ/S2 (combinatieprofiel)
VDE doppen 6-kant: Resp. 1 st. gr. 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 13 mm
VDE verlengstuk: 1 St. gr. 69,5 mm
VDE adapter: 1 St. bitschacht - vierkant 1/4 inch
VDE handgreep: 1 St.
VDE Stubby-handgreep: 1 St.
VDE precisie-schroevendraaier-handgreep: 1 St.
1/4 inch VDE ratel: 1 St.

VDE draaimomentschroevendraaier TorqueVario®: 1 st. gr. 500 cNm

VDE bitopname voor draaimomentschroevendraaier: 1 St.

VDE adapter voor draaimomentschroevendraaier: 1 St. bitschacht - vierkant 1/4 inch

Instelgereedschap voor momentschroevendraaier: 1 st. nr. 659931 gr. 1

Opmerking:

Gereedschap separaat geleverd.

Technische beschrijving

Breedte	170 mm
Lengte	240 mm
Hoogte	70 mm
Kalibratie	O1
Aanhaalrichting	Rechtsom aanhalen
Testrapport	Testrapport van de producent
Meetnauwkeurigheid draaimoment	±6
Draaimomentbereik	80 - 500 cNm
Aantal delen	36
Producttype	Gereedschapsassortiment

Geschikte producten

<https://www.hoffmann-group.com/NL/nl/hom/p/680360-36>