

Garant

Multispray, Inhoud (ml of l): 500



Bestelgegevens

Bestelnummer	088025 500
GTIN	4067263140559
Artikelklasse	01L

Omschrijving

Uitvoering:

De **GARANT multifunctionele olie** is ideaal voor **smering, reiniging en bescherming**. Dankzij de uitstekende capillaire werking dringt de olie diep door in de kleinste tussenruimtes, maakt hij hardnekkig vuil los en zorgt hij voor een grondige reiniging. Tegelijkertijd vormt de olie een betrouwbare **smeerfilm**, die **corrosie voorkomt**, vliegroest effectief verwijdert en niet verharst. De veelzijdig toepasbare spray is **optimaal geschikt voor het verwijderen van verharste vetten en oliën en voor het smeren** van de meest uiteenlopende componenten. Bovendien beschermt hij tegen roest en kruipstromen, waardoor hij perfect is voor gereedschap, machines, elektronische schakelingen en motoren. De GARANT multifunctionele olie is **vrij van zuren, siliconen en Teflon**. Multifunctionele olie – roestverwijderaar, smeermiddel en kruipolie in één. De hoogwaardige multifunctionele olie is uw betrouwbare helper voor onderhoud en verzorging – thuis, in de werkplaats, bij voertuigen of in de industrie. Als veelzijdig te gebruiken kruipolie, roestverwijderaar en smeermiddel combineert de olie meerdere functies in slechts één product. **Multifunctionele olie met 5-in-1-effect:** Smeren: Vermindert wrijving en voorkomt slijtage bij bewegende metalen onderdelen. Roest verwijderen: Maakt vastzittende schroeven, bouten en roestige verbindingen moeiteloos los. Reinigen: Verwijdert vet, olieresten, stof en vuil van metalen oppervlakken. Corrosiebescherming: Vormt een beschermende laag tegen roest en vocht. Waterverdringing: Verdringt vocht effectief – ideaal na inwerking van water. **Veelzijdige toepassingsmogelijkheden:**

Onze multifunctionele olie is universeel toepasbaar: als roestverwijderaar voor auto's, smeerolie voor fietskettingen, onderhoudsmiddel voor gereedschap, deurscharnierolie, contactspray en nog veel meer. Perfect voor doe-het-zelvers, professionals en de industrie.

Toepassingsaanwijzingen:

Gewoon opspuiten of selectief aanbrengen. Kort laten inwerken en indien nodig afvegen met een doek. Ideaal voor het onderhoud van machines, sloten, gereedschap, elektronische componenten, tuingereedschap en voertuigonderdelen.

De voordelen in één oogopslag:

- **5 functies in één product.**
- **Beschermt langdurig tegen corrosie.**
- **Maakt vastzittende en verroeste onderdelen los.**
- **Ook geschikt als contactspray.**
- **Voor huishouden, auto, werkplaats en industrie.**

Opmerking:

De GARANT multifunctionele olie is zeer geschikt voor het onderhoud van granieten meetplaten en werkt het beste in combinatie met de GARANT GreenPlus Granite Cleaner (431842 500), het gespecialiseerde reinigingsmiddel voor granieten meetplaten. Samen bieden ze een optimale oplossing voor reiniging en bescherming, om de levensduur en precisie van uw meetplaten te verlengen.

Technische beschrijving

Inhoud	0,5 l
Uitvoering	Sproeifles
Kleur	transparant
Vlampunt	> 100 °C (DIN EN ISO 13736) °C
Vorm	vloeibaar
Aanduiding gevaarlijke stoffen	GHS08 gevaarlijk voor de gezondheid
Producttype	Multifunctionele olie / universele olie