

LOCTITE**Schroefborging, 50 ml, Artikelomschrijving producent: 290**

Bestelgegevens

Bestelnummer	083301 290
GTIN	4058093009031
Artikelklasse	04L

Omschrijving

Uitvoering:

Het gebruik van Schroefborgingen voorkomt onbedoeld losraken van Schroefverbindingen. De anaerobe 1-component-lijmsoorten zijn geschikt voor alle draadsoorten en -vormen. Schroefverbindingen worden afgedicht. Vastvreten wordt betrouwbaar voorkomen.

Vloeibare Schroefborging.

Toepassing:

Weinig sterk – losdraaien met normaal gereedschap goed mogelijk.

Middelsterk – losdraaien met normaal gereedschap nog mogelijk.

Hoogvast – losdraaien is alleen mogelijk met speciaal gereedschap of door verhitting (>150 °C). Voor kleine schroeven tot M6 en voor het naderhand borgen van schroeven.

Opmerking:

De schroefdraad voor het opbrengen van de Schroefborging reinigen met universele reiniger nr. 083391 en nr. 083392. Snel en eenvoudig gebruik voor 50ml-flacons met nr. 083344 gr. 50.

Technische beschrijving

Voor draadafmeting M tot	M6
Aanduiding gevaarlijke stoffen	GHS07: Uitroepteken

Fabrikantnummer	LOCTITE 290
Minimaal losbreekmoment	10 Nm
Chemische basis	Dimethacrylaatester
Vorm	vloeibaar
geschikt voor materiaal	metaal
geschikt voor toepassingsgebied	verbindingmiddel
geschikt voor toepassingsgebied	Schroefborging
geschikt voor toepassingsgebied	voorgemonteerde schroefverbindingen
geschikt voor toepassingsgebied	Poreusheden in delen van giet- en gesinterd metaal
geschikt voor toepassingsgebied	Poreusheden in lasnaden
Opslagtemperatuur	8 - 21 °C
Houdbaarheid vanaf productiedatum	29 maand
Inhoud	50 ml
Eigenschap	fluorescerend onder UV-licht
Eigenschap	afdichtend
Eigenschap	olietolerant
Eigenschap	trillingsbestendig
Eigenschap	hoge capillaire werking
Eigenschap	voorkomt vastvreten
Kleur	groen
Vlampunt	93,3 °C
Temperatuur toepassingsgebied	-55 - 150 °C
Volledig uitgehard na	3 h
Handvastheid na	20 min
Dynamische viscositeit	20 - 55 mPas
Demontage	alleen door verwarmen
Sterkteklasse	Middelsterk
Dichtheid	1,07 g/cm ³

Productnaamattribuut	50 ml
Producttype	Schroefborging

Accessoires

Peristaltische handpomp met doseernaaldset Geschikt voor flacongrootte 50 ml	083344 50
--	-----------