



Bit-assortiment 'Tool-Check PLUS' met bedieningsgereedschap en doppen 39-delig, Aantal delen: 39



Bestelgegevens

Bestelnummer	676172 39
GTIN	4013288234896
Artikelklasse	63H

Omschrijving

Uitvoering:

Praktijkgericht samengestelde Kraftform Kompakt®-assortimenten met bits en bedieningsgereedschap **voor machinaal en handgebruik.**

Kraftform-schroevendraaierhandvat met snelwisselopname voor 1/4 inch bits met C 6,3- en E 6,3-schacht.

Inhoud:

Bits, lengte 25 mm, C 6,3 voor Phillips: 2 st. gr. 1; 3 st. gr. 2; 1 st. gr. 3

Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor Pozidriv: 1 st. gr. 1; 3 st. gr. 2; 1 st. gr. 3

Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor binnenzeskant: Resp. 1 st. gr. 3; 4; 5; 6; 8 mm

Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor binnen-Torx®: Resp. 1 st. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor binnen-Torx® met pen: Resp. 1 st. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30

Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor sleuf: 1 st. gr. 1,0x5,5 mm

Doppen 1/4 inch, voor buitenzeskant: Resp. 1 st. gr. 5,5; 6; 7; 8; 10; 12; 13 mm

Adapter: 1 St. 1/4 inch binnenvierkant – 1/4 inch bitopname

Bithouder 'Rapidaptor': 1 St. nr. 675020 gr. 6,3K

Schroevendraaierhouder: 1 St.

Bitratel 1/4 inch: 1 St. nr. 676645 gr. 1/4

Technische beschrijving

Bitsoort	Schroevendraaier voor Phillips
----------	--------------------------------

Bitsoort	Pozidriv-schroevendraaier
Bitsoort	6-kant dopsleutel
Bitsoort	6-kant dopsleutel
Bitsoort	Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Bitsoort	Schroevendraaier voor TORX®-schroeven met boring
Bitsoort	Sleufschroevendraaier
Artikelomschrijving producent	Tool-Check PLUS
Aantal delen	39
Bedieningsgereedschap	Schroevendraaierhouder
Bedieningsgereedschap	Bitratel 1/4 inch
Producttype	Bit-gereedschap