



Blindklinknagel PolyGrip® alu. / staal grote verpakking, Klinknagel-Ø / schachtlengte (D / L): 3,2/9,5mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	771010 3,2/9,5
GTIN	4007081700023
Artikelklasse	74D

Omschrijving

Uitvoering:

Blinde klinknagels zorgen voor een permanent veilige verbinding van verschillende en gevoelige materialen, ook bij eenzijdige toegankelijkheid.

Kopvorm: Platte ronde kop = FK; grote kop = K.

De blindklinknagel PolyGrip® voor meerdere bereiken voldoet aan moeilijke en veeleisende eisen in een industriële omgeving. Of het nu gaat om aluminium, staal of roestvast staal dan wel binnen of buiten is; met hard of zacht verbindingsmateriaal, kritieke boorgatdiameter en toleranties is de Polygrip® bijna altijd de oplossing.

Kenmerk:

Groot klembereik:

een Polygrip®-afmeting kan tot vijf verschillende afmetingen van standaard DIN-blindklinknagels vervangen.

Dit levert voor u de volgende voordelen op:

Typebeperking.

Vermindering van de variëteit aan types in het magazijn.

Vermindering van het risico op verwisseling, waardoor fouten in de verwerking worden beperkt.

Voordeel:

- **Voordelig – vervangt maximaal 5 verschillende klinknagelafmetingen.**

- **Uitstekende oppervlaktedruk – compenseert onnauwkeurigheden van boorgaten.**
- **Veilige vergrendeling van de restdoorn – geen storende klappergeluiden bij de toepassing.**
- **Spatwaterdicht onder bepaalde omstandigheden.**
- **Brede sluitkopvorming voor een goede verbindingsveiligheid.**

Toepassing:

Universeel inzetbaar.

Materiaal:

Holle klinknagel – aluminium legering; restdoorn – staal, verzinkt.

Advies:**GESIPA®-blindklinknagel – een vuistregel:**

materiaaldikte + klinknagelschacht-diameter = klinknagelschacht-lengte

Voorbeeld:

Materiaal: Plaatstaal 3 mm + plaatstaal 3 mm + boring 4 mm = 10 mm klinknagelschacht lengte > resulteert in blindklinknagel 4 × 10.

Technische beschrijving

Serie	PolyGrip®
Boorgatdiameter	3,3 mm
Kopvorm	FK
Holle-klinknageldiameter D	3,2 mm
Aantal klinknagels (stuks)	1000
Klembereik	1,5 - 6,5 mm
Materiaal restdoorn	Verzinkt aluminium
Holle-klinknagellengte L	9,5 mm
Materiaal holle klinknagel	Aluminiumlegering
Producttype	Klinknagel