



Bandschuurmachine GI, Type: 790201



Bestelgegevens

Bestelnummer	077613 790201
GTIN	2050001676757
Artikelklasse	03H

Omschrijving

Uitvoering:

GRIT GI-bandschuurprogramma voor hoge eisen van de industrie: **robuust gebouwd**, met **extreem krachtige motoren**.

- **Hoge efficiëntie dankzij optimale afnamecapaciteit.**
- **Krachtige motor met 4 kW (400 V, 3 ~, 50 Hz).**
- **Gepatenteerd bandspansysteem,**
- **Grote arbeidsveiligheid: aanslag, schuurspleet en oogbescherming zijn individueel instelbaar.**

De **basismodule** voor industrieel bandschuren.

- **Comfortabele bediening, trillingsarm draaien.**
- **Met constant toerental voor hoge verspaningscapaciteit.**
- **Mogelijkheid voor aansluiting op centrale afzuiginstallaties voorbereid.**

Toepassing:

Samen met **machinevoeten** nr. 077614 als **bandschuurmachine**, met de **uitbreidingsmodules voor radiusschuren, schuren in lengterichting, vlakschuren, centerless-schuren en afbramen.**

Levering:

Inclusief CEE-stekker (16 A), 1 schuurband.

Opmerking:

Zie voor de schuurbanden nr. 558310 e.v. en nr. 558453-56.

Technische beschrijving

Maximaal toerental 1e versnelling	3000 min ⁻¹
Fabrikantnummer	GI 75
Bandbreedte	75 mm
Gewicht	65 kg
Bandlengte	2000 mm
Energievoorziening	Netvoeding
Producttype	Bandschuurmachine

Accessoires

Schuurband zirkoonkorund (ZA)GRIT R Korrelgrootte 36	558454 36
Schuurband zirkoonkorund (ZA)GRIT R Korrelgrootte 80	558454 80
Machinevoet Type 99001003	077614 99001003
Schuurband zirkoonkorund (ZA)GRIT R Korrelgrootte 80	558453 80
Machinevoet Type 99001004	077614 99001004
Schuurband zirkoonkorund (ZA)GRIT R Korrelgrootte 60	558453 60
Schuurband zirkoonkorund (ZA)ZK713X Korrelgrootte 120	558310 120
Schuurband zirkoonkorund (ZA)ZK713X Korrelgrootte 60	558310 60
Schuurband zirkoonkorund (ZA)GRIT R Korrelgrootte 60	558454 60
Schuurband zirkoonkorund (ZA)GRIT R Korrelgrootte 36	558456 36
Schuurband zirkoonkorund (ZA)GRIT R Korrelgrootte 36	558453 36
Schuurband zirkoonkorund (ZA)GRIT R Korrelgrootte 120	558454 120
Schuurband zirkoonkorund (ZA)GRIT R Korrelgrootte 120	558453 120
Schuurband zirkoonkorund (ZA)ZK713X Korrelgrootte 40	558310 40
Schuurband zirkoonkorund (ZA)ZK713X Korrelgrootte 80	558310 80