

**MIRKA****Excenterschuurmachine DEROS, Type: 625CV****Bestelgegevens**

Bestelnummer	077324 625CV
GTIN	6416868241464
Artikelklasse	07E

**Omschrijving****Uitvoering:**

Eerste excenterschuurmachine met **borstelloze elektromotor zonder transformator**.

- **Laag energieverbruik. Bijzonder compact, stil, licht en krachtig.**
- **Trillingsarm, Bluetooth-interface.**
- **Externe afzuiging mogelijk.**

**Toepassing:**

Afnamewerkzaamheden (grof en fijn schuren en tussenbewerking) voor hout, metaal, lak. Uitstekend geschikt voor bewerking van moeilijk toegankelijke of geprofileerde oppervlakken zowel bij nat als droog schuren.

**Opmerking:**

Geschikte schuurcirkel met 6 gaten artikel nr. 567775, met 15 gaten artikel nr. 567558 en ABRANET artikel nr. 567800.

Geschikte steunschijf artikel nr. 567990 maat 147.

Geschikte slang met elektriciteitskabel voor externe afzuiging nr. 077327 maat 5,5.

**Technische beschrijving**

Schuurcirkel	2,5 mm
Schuurzool-Ø	150 mm
Gewicht	1 kg
Fabrikantnummer	625CV

Omwentelingen	4000 - 10000 min <sup>-1</sup>
Wattage	350 W
Maximale vibratie volgens EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Aansluiting	Bluetooth-interface
Energievoorziening	Netvoeding
Serie	DEROS
Producttype	Excenterschuurmachine

## Accessoires

Schuurpapier-klitschijf (A)Perforatie 6-voudig + 1 Korrelgrootte 180	567775 180
PU-steunschijf met multiperforatie Buiten-Ø 147 mm	567990 147
Schuurpapier-klitschijf (A)Perforatie 6-voudig + 1 Korrelgrootte 240	567775 240
Schuurpapier-klitschijf (A)Perforatie 6-voudig + 1 Korrelgrootte 60	567775 60
KlitschijfABRANET® Korrelgrootte 120	567800 120
Schuurpapier-klitschijf (A)Perforatie 6-voudig + 1 Korrelgrootte 320	567775 320
Schuurpapier-klitschijf (A)Perforatie 6-voudig + 1 Korrelgrootte 80	567775 80
Schuurpapier-klitschijf (A)Perforatie 6-voudig + 1 Korrelgrootte 40	567775 40
Schuurpapier-klitschijf (A)Perforatie 6-voudig + 1 Korrelgrootte 120	567775 120
KlitschijfABRANET® Korrelgrootte 80	567800 80
KlitschijfABRANET® Korrelgrootte 400	567800 400
KlitschijfABRANET® Korrelgrootte 320	567800 320
Schuurpapier-klitschijf (A)Perforatie 6-voudig + 1 Korrelgrootte 600	567775 600

KlitschijfABRANET® Korrelgrootte 240	567800 240
KlitschijfABRANET® Korrelgrootte 180	567800 180
Schuurpapier-klitschijf (A)Perforatie 6-voudig + 1 Korrelgrootte 800	567775 800
Schuurpapier-klitschijf (A)Perforatie 6-voudig + 1 Korrelgrootte 400	567775 400