



## Drieklaw staal korte conusopname, DIN 702-2, Buiten-Ø A / conus: 160/4 mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	310650 160/4
GTIN	4019208036564
Artikelklasse	36R

### Omschrijving

#### Uitvoering:

- Met de hand bediende klauwplaat met spiraalring, centrisch spannend.
- Lichaam van gietijzer of staal.
- Vlakke spiraalring matrijsgesmeed, gebalanceerd en gehard.
- Flanken van de spiraal en draadflanken van de bekken zijn geslepen.
- Hoge rondlooptrouwkeurigheid.

#### Toepassing:

De klauwplaat wordt altijd zonder tussenflens direct op de spindelkop opgenomen.

Voor spindelkoppen DIN 55029 met **Camlock-tapeinden**.

#### Norm:

**DIN 702-2.**

#### Levering:

1 set = 3 geharde boorbekken, naar buiten getrappt en 1 set = 3 geharde draaibekken, naar binnen getrappt.

1 spansleutel en al naar gelang klauwplaat bijbehorende bevestigingsschroeven of -bouten.

#### Accessoires:

**Reserve- en extra bekken** zie nr. 314000 – 315200. **Spaanbescherming** zie nr. 312800.

#### Opmerking:

DIN 702-2 voldoet aan de oude norm DIN 55027.  
 Spiestang-drieklauw zie nr. 313110 – 313140.  
 Kleurcode voor accessoires: Röhmspiraalklauwplaat en bekken  
 Doorlaat E: 42 mm  
 Hoogte zonder bekken H<sub>1</sub>: 66 mm  
 Hoogte met bekken H<sub>2</sub>: 92 mm  
 Aantal tapeinden: 3  
 Grootte van de tapeinden: 7/16–20  
 Sleutelvierkant K: 10 mm

## Technische beschrijving

Conusgrootte	4
Maximaal toerental	4600 min <sup>-1</sup>
Grootte van de tapeinden	7/16–20
Sleutelvierkant K	10 mm
Doorlaat E	42 mm
Buiten-Ø A	160 mm
Hoogte zonder bekken H <sub>1</sub>	66 mm
Gewicht	8,5 kg
Hoogte met bekken H <sub>2</sub>	92 mm
Aantal tapeinden	3
Norm	DIN 702-2
Kleurcode voor accessoires	Röhmspiraalklauwplaat en bekken
Producttype	Vlakke-spiraalhouder

## Accessoires

Basisbekken, set 3-delig, gehard Voor klauwplaattype 160 mm	314000 160
Blokbekken, set 3-delig, zacht Voor klauwplaattype 160 mm	314600 160
	314620 160

Blokbekken, set 3-delig, zacht Voor klauwplaatype 160 mm

Basisbekken, set 3-delig, gehard Voor klauwplaatype 160 mm

314020 160

Draaibekken, set 3-delig, hard Voor klauwplaatype 160

315200 160

Boorbekken, set 3-delig, hard Voor klauwplaatype 160

315000 160