



Drieklaw gietijzer cilindrische centreeropname, DIN 702-4, Buiten-Ø A: 100 mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	310100 100
GTIN	4019208027449
Artikelklasse	36R

Omschrijving

Uitvoering:

- Met de hand bediende klauwplaat met spiraalring, centrisch spannend.
- Lichaam van gietijzer of staal.
- Vlakke spiraalring matrijsgesmeed, gebalanceerd en gehard.
- Flanken van de spiraal en draadflanken van de bekken zijn geslepen.
- Hoge rondlooptrouwkeurigheid.

Toepassing:

Voor machinespindels met cilindrische centreeropname of voor opname door middel van flens. Bevestiging met schroeven van achteren. Ruwe flenzen moeten altijd eerst op de machine en dan op de klauwplaat worden pasgemaakt.

Norm:

DIN 702-4.

Levering:

1 Set = 3 geharde boorbekken, naar buiten getrap en 1 set = 3 geharde draaibekken, naar binnen getrap.

1 Spansleutel en al naar gelang klauwplaat bijbehorende bevestigingsschroeven of -bouten.

Accessoires:

Reserve- en extra bekken zie nr. 314000 – 315200. **Spaanbescherming** zie nr. 312800.

Opmerking:

DIN 702-4 komt overeen met de oude norm DIN 6350-1.

Spiestang-drieklaauw zie nr. 313110 – 313140.

Kleurcode voor accessoires: Röhmspiraalklauwplaat en bekken

Doorlaat E: 20 mm

Hoogte zonder bekken H_1 : 50 mm

Hoogte met bekken H_2 : 68 mm

Centreer- \varnothing B: 70 mm

Centreerdiepte C: 3 mm

Sleutelvierkant K: 8 mm

Technische beschrijving

Hoogte met bekken H_2	68 mm
Buiten- \varnothing A	100 mm
Hoogte zonder bekken H_1	50 mm
Gewicht	2,9 kg
Centreerdiepte C	3 mm
Maximaal toerental	4500 min ⁻¹
Doorlaat E	20 mm
Centreer- \varnothing B	70 mm
Sleutelvierkant K	8 mm
Norm	DIN 702-4
Materiaal	Gietijzer
Kleurcode voor accessoires	Röhmspiraalklauwplaat en bekken
Producttype	Vlakke-spiraalhouder

Accessoires

Blokbekken, set 3-delig, zacht Voor klauwplaattype 100 mm	314620 100
Opzetbekken, set 3-delig, zacht Voor klauwplaattype 100 mm	314400 100

Blokbekken, set 3-delig, zacht Voor klauwplaatype 100 mm	314600 100
Boorbekken, set 3-delig, hard Voor klauwplaatype 100	315000 100
Draaibekken, set 3-delig, hard Voor klauwplaatype 100	315200 100
Basisbekken, set 3-delig, gehard Voor klauwplaatype 100 mm	314000 100