



Drieklaw staal korte conusopname, DIN 702-3, Buiten-Ø A / conus: 200/6 mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	310700 200/6
GTIN	4019208025599
Artikelklasse	36R

Omschrijving

Uitvoering:

- Met de hand bediende klauwplaat met spiraalring, centrisch spannend.
- Lichaam van gietijzer of staal.
- Vlakke spiraalring matrijsgesmeed, gebalanceerd en gehard.
- Flanken van de spiraal en draadflanken van de bekken zijn geslepen.
- Hoge rondlooptrouwkeurigheid.

Toepassing:

De klauwplaat wordt altijd zonder tussenflens direct op de spindelkop opgenomen. voor spindelkoppen DIN 55027 met **tapeinden en borgmoeren**.

Norm:

DIN 702-3.

Levering:

1 set = 3 geharde boorbekken, naar buiten getrappt en 1 set = 3 geharde draaibekken, naar binnen getrappt.

1 spansleutel en al naar gelang klauwplaat bijbehorende bevestigingsschroeven of -bouten.

Accessoires:

Reserve- en extra bekken zie nr. 314000 – 315200. **Spaanbescherming** zie nr. 312800.

Opmerking:

spiestang-drieklauw zie nr. 313110 – 313140.

DIN 702-3 voldoet aan de oude norm DIN 55029.

Kleurcode voor accessoires: Röhm spiraalklauwplaat en bekken

Doorlaat E: 55 mm

Hoogte zonder bekken H₁: 74,5 mm

Hoogte met bekken H₂: 107 mm

Aantal tapeinden: 4

Grootte van de tapeinden: M12

Sleutelvierkant K: 11 mm

Technische beschrijving

Grootte van de tapeinden	M12
Conusgrootte	6
Sleutelvierkant K	11 mm
Doorlaat E	55 mm
Hoogte met bekken H ₂	107 mm
Hoogte zonder bekken H ₁	74,5 mm
Aantal tapeinden	4
Gewicht	15,5 kg
Buiten-Ø A	200 mm
Maximaal toerental	4000 min ⁻¹
Norm	DIN 702-3
Kleurcode voor accessoires	Röhm spiraalklauwplaat en bekken
Producttype	Vlakke-spiraalhouder

Accessoires

Blokbekken, set 3-delig, zacht Voor klauwplaattype 200 mm	314600 200
Blokbekken, set 3-delig, zacht Voor klauwplaattype 200 mm	314620 200
	314400 200

Opzetbekken, set 3-delig, zacht Voor klauwplaatype 200 mm

Opzetbekken, set 3-delig, zacht Voor klauwplaatype 200 mm

314420 200

Draaibekken, set 3-delig, hard Voor klauwplaatype 200

315200 200

Boorbekken, set 3-delig, hard Voor klauwplaatype 200

315000 200

Basisbekken, set 3-delig, gehard Voor klauwplaatype 200 mm

314000 200