

**Krachtspanhouder, BT 50, Ø D1: 20mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302870 20
GTIN	4045197554611
Artikelklasse	32A

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Geringe wrijving door naaldlager.**
- **Beschermd met anticorrosiecoating.**
- **Stof- en waterdicht.**
- **Zeer hoge spankracht verhoogt de standtijd en verbetert het oppervlak.**
- **Flexibel spanbereik door middel van spantangen.**
- **Spankracht tot 1000 Nm.**

Callout:

Axiale uitsparingen aan de binnenzijde voorkomen effectief het doorglijden van het gereedschap.

Grote radiale stijfheid door herhalingsnauwkeurig spannen tegen een aanligvlak voorkomt de afbuiging en zorgt voor een hoge bewerkingsnauwkeurigheid en lange gereedschapsstandtijden.

T-groeven nemen olie en vet op zodat een betrouwbare draaimomentoverbrenging is gegarandeerd.

Absoluut soepel draaien van de spanmoer.

Toepassing:

voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht.

Levering:

inclusief spanmoer.

Accessoires:

Haaksleutel nr. 628400.

Aantrekbouten nr. 308760 – 308795.

Spantangen nr. 309566 – 309570.

Technische beschrijving

Geschikte haaksleutel nr. 628400	52 / 55
Span-Ø D ₁	20 mm
Afkoppellengte A-maat	90 mm
Spantangbuiten-Ø D	52 mm
Opname	BT 50
Opnamenorm	ISO 7388-2
Opnamenorm	JIS B6339
Vorm	AD
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 15000 min ⁻¹
Rondlooptrouwkeurigheid	≤ 5 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Krachtspanhouder

Accessoires

Spantang voor krachtspanhouder Nominale span-Ø d 12 mm	309566 12
Spantang voor krachtspanhouder Nominale span-Ø d 16 mm	309566 16
Spantang voor krachtspanhouder Nominale span-Ø d 10 mm	309566 10
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50	308765 50
Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 50	308785 50
Haaksleutelmet haak Voor moer buiten-Ø 52/55 mm	628400 52/55
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50	308790 50
Spantang voor krachtspanhouder Nominale span-Ø d 6 mm	309566 6
Spantang voor krachtspanhouder Nominale span-Ø d 8 mm	309566 8

Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50

308795 50

Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50

308760 50
