



## Drieklaw staal korte conusopname, DIN 702-3, Buiten-Ø A / conus: 160/4 mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	310700 160/4
GTIN	4019208026213
Artikelklasse	36R

### Omschrijving

#### Uitvoering:

- Met de hand bediende klauwplaat met spiraalring, centrisch spannend.
- Lichaam van gietijzer of staal.
- Vlakke spiraalring matrijsgesmeed, gebalanceerd en gehard.
- Flanken van de spiraal en draadflanken van de bekken zijn geslepen.
- Hoge rondlooptrouwkeurigheid.

#### Toepassing:

De klauwplaat wordt altijd zonder tussenflens direct op de spindelkop opgenomen. voor spindelkoppen DIN 55027 met **tapeinden en borgmoeren**.

#### Norm:

**DIN 702-3.**

#### Levering:

1 set = 3 geharde boorbekken, naar buiten getrapd en 1 set = 3 geharde draaibekken, naar binnen getrapd.

1 spansleutel en al naar gelang klauwplaat bijbehorende bevestigingsschroeven of -bouten.

#### Accessoires:

**Reserve- en extra bekken** zie nr. 314000 – 315200. **Spaanbescherming** zie nr. 312800.

#### Opmerking:

spiestang-drieklauw zie nr. 313110 – 313140.

DIN 702-3 voldoet aan de oude norm DIN 55029.

Kleurcode voor accessoires: Röhmspiraalklauwplaat en bekken

Doorlaat E: 42 mm

Hoogte zonder bekken  $H_1$ : 66 mm

Hoogte met bekken  $H_2$ : 92 mm

Aantal tapeinden: 3

Grootte van de tapeinden: M10

Sleutelvierkant K: 10 mm

## Technische beschrijving

Hoogte zonder bekken $H_1$	66 mm
Doorlaat E	42 mm
Grootte van de tapeinden	M10
Conusgrootte	4
Gewicht	8,5 kg
Maximaal toerental	4600 min <sup>-1</sup>
Sleutelvierkant K	10 mm
Aantal tapeinden	3
Hoogte met bekken $H_2$	92 mm
Buiten-Ø A	160 mm
Norm	DIN 702-3
Kleurcode voor accessoires	Röhmspiraalklauwplaat en bekken
Producttype	Vlakke-spiraalhouder

## Accessoires

Boorbekken, set 3-delig, hard Voor klauwplaatype 160	315000 160
Blokbekken, set 3-delig, zacht Voor klauwplaatype 160 mm	314620 160
Blokbekken, set 3-delig, zacht Voor klauwplaatype 160 mm	314600 160

Basisbekken, set 3-delig, gehard Voor klauwplaatype 160 mm	314000 160
Draaibekken, set 3-delig, hard Voor klauwplaatype 160	315200 160
Basisbekken, set 3-delig, gehard Voor klauwplaatype 160 mm	314020 160