



## Vierklauw staal cilindrische centreeropname, DIN 702-4, Buiten-Ø A: 160 mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	312500 160
GTIN	4019208026626
Artikelklasse	36R

### Omschrijving

#### Uitvoering:

- **Vlakte spiraalring matrijsgesmeed, gebalanceerd en gehard.**
- **Flanken van de spiraal en draadflanken van de bekken zijn geslepen.**
- **Hoge rondloopnauwkeurigheid.**

Matrijsgesmeed, dus lange levensduur en **geschikt voor machines met hoge toerentallen.**

#### Toepassing:

Voor machinespindels met cilindrische centreeropname of voor opname door middel van flens. Ruwe flenzen nr. 317000 moeten altijd eerst op de machine en dan op de klauwplaat worden pasgemaakt.

#### Norm:

**DIN 702-4.**

#### Materiaal:

Staal

#### Levering:

1 Set = 4 geharde boorbekken, naar buiten getrapt.

1 Set = 4 geharde draaibekken, naar binnen getrapt.

1 Spansleutel en al naar gelang de uitvoering van de klauwplaat bevestigingsschroeven of -bouten.

#### Accessoires:

**Reserve- en extra bekken** zie nr. 314100 – 315300. Spaanbescherming zie nr. 312800.

#### Opmerking:

DIN 702-4 komt overeen met de oude norm DIN 6350-1.

Kleurcode voor accessoires: Röhmspiraalklauwplaat en bekken

Doorlaat E: 42 mm

Hoogte zonder bekken H<sub>1</sub>: 65 mm  
 Hoogte met bekken H<sub>2</sub>: 91 mm  
 Centreer-Ø B: 125 mm  
 Centreerdiepte C: 4 mm  
 Sleutelvierkant K: 10 mm

## Technische beschrijving

Buiten-Ø A	160 mm
Centreerdiepte C	4 mm
Maximaal toerental	4600 min <sup>-1</sup>
Hoogte zonder bekken H <sub>1</sub>	65 mm
Centreer-Ø B	125 mm
Hoogte met bekken H <sub>2</sub>	91 mm
Doorlaat E	42 mm
Sleutelvierkant K	10 mm
Gewicht	8,2 kg
Norm	DIN 702-4
Materiaal	Staal
Kleurcode voor accessoires	Röhmspiraalklauwplaat en bekken
Producttype	Vlakke-spiraalhouder

## Accessoires

Basisbekken, set 4-delig, gehard Voor klauwplaatype 160 mm	314100 160
Basisbekken, set 4-delig, gehard Voor klauwplaatype 160 mm	314030 160
Blokbekken, set 4-delig, zacht Voor klauwplaatype 160 mm	314630 160
Boorbekken, set 4-delig, hard Voor klauwplaatype 160	315100 160
	314700 160

Blokbekken, set 4-delig, zacht Voor klauwplaatype 160  
mm

---