



Er-spanmoer CENTRO P voor afdichtringen HP, Type CP voor ER: 32DI



Bestelgegevens

Bestelnummer	309665 32DI
GTIN	2050001704931
Artikelklasse	34F

Omschrijving

Uitvoering:

Mini = alle maten met 'M', buitengewoon slanke constructie.

MiniSlank = maat met 'MS', buitengewoon superslanke constructie.

Conisch = alle maten met 'C'.

Standaard = alle andere maten.

ER-spanmoer CP, **voor afdichtringen HP.**

T.b.v.:

FAHRION ER-spantanghouder CENTRO P en FAHRION ER-spantanghouder HDC.

Opmerking:

Systeem FAHRION-ER-spanmoeren type CP en afdichtringen type HP zijn niet geschikt voor andere systemen!

FAHRION ER-spanmoer CENTRO P HDC niet geschikt voor standaard-ER-spantanghouder CENTRO P.

Alleen de nominale maat kan worden gespannen (geen overbrugging!)

Spanbereik: 2 - 20 mm

Totale lengte L: 30,1 mm

Buiten-Ø D: 50 mm

Maximaal aanhaalmoment: 140 Nm

Schroefdraad: Tr40×1,5

Technische beschrijving

Spanbereik	2 - 20 mm
Maximaal aanhaalmoment	140 Nm
Totale lengte L	30,1 mm
Buiten-Ø D	50 mm
Serie	Centro P
Schroefdraad	Tr40×1,5
Producttype	Spanmoer

Accessoires

Afdichtring HP voor Er-spanmoer CENTRO P Span-Ø (oplopend met 1 mm) 6 mm	309668 6
Afdichtring HP voor Er-spanmoer CENTRO P Span-Ø (oplopend met 1 mm) 15 mm	309668 15
Afdichtring HP voor Er-spanmoer CENTRO P Span-Ø (oplopend met 1 mm) 5 mm	309668 5
Afdichtring HP voor Er-spanmoer CENTRO P Span-Ø (oplopend met 1 mm) 12 mm	309668 12
CP-rolsleutel voor momentsleutel Type 32	309756 32
Afdichtring HP voor Er-spanmoer CENTRO P Span-Ø (oplopend met 1 mm) 19 mm	309668 19
Afdichtring HP voor Er-spanmoer CENTRO P Span-Ø (oplopend met 1 mm) 4 mm	309668 4
Afdichtring HP voor Er-spanmoer CENTRO P Span-Ø (oplopend met 1 mm) 16 mm	309668 16
Afdichtring HP voor Er-spanmoer CENTRO P Span-Ø (oplopend met 1 mm) 7 mm	309668 7
Afdichtring HP voor Er-spanmoer CENTRO P Span-Ø (oplopend met 1 mm) 13 mm	309668 13
Afdichtring HP voor Er-spanmoer CENTRO P Span-Ø (oplopend met 1 mm) 20 mm	309668 20

Afdichtring HP voor Er-spanmoer CENTRO P Span-Ø (oplopend met 1 mm) 18 mm	309668 18
Afdichtring HP voor Er-spanmoer CENTRO P Span-Ø (oplopend met 1 mm) 9 mm	309668 9
Afdichtring HP voor Er-spanmoer CENTRO P Span-Ø (oplopend met 1 mm) 11 mm	309668 11
Afdichtring HP voor Er-spanmoer CENTRO P Span-Ø (oplopend met 1 mm) 8 mm	309668 8
Afdichtring HP voor Er-spanmoer CENTRO P Span-Ø (oplopend met 1 mm) 2 mm	309668 2
Afdichtring HP voor Er-spanmoer CENTRO P Span-Ø (oplopend met 1 mm) 3 mm	309668 3
Afdichtring HP voor Er-spanmoer CENTRO P Span-Ø (oplopend met 1 mm) 10 mm	309668 10
CP-rolsleutel Type 32	309754 32
Afdichtring HP voor Er-spanmoer CENTRO P Span-Ø (oplopend met 1 mm) 17 mm	309668 17
Afdichtring HP voor Er-spanmoer CENTRO P Span-Ø (oplopend met 1 mm) 14 mm	309668 14