



## Spiestang-klawwplaat met basis- en harde opzetbekken, DIN 702-3, Type: 200/6



### Bestelgegevens

Bestelnummer	313140 200/6
GTIN	4019208227894
Artikelklasse	33R

### Omschrijving

#### Uitvoering:

- Hoogste rondloop- en wisselnauwkeurigheid.
- Met bekborging, centrisch spannend.
- Grote doorgang.
- Nauwkeurigheid twee keer zo groot als in DIN 6386 voorgeschreven.
- Hoge spankracht bij geringe krachtsinspanning.
- Hogere toerentallen door veiligheidsschuif.
- Bekken kunnen snel en eenvoudig worden omgekeerd of vervangen.
- Contour met spatwaterrand.
- Smeernippel voor het invetten van alle glijvlakken.

#### Voordeel:

In die gevallen waar extreem hoge spankrachten, hoge rondloopnauwkeurigheden en een betrouwbare permanente herhalingsnauwkeurigheid worden vereist.

#### Toepassing:

Voor spindelkoppen DIN 702-3. Met tapeinde en borgmoer. De klawwplaat wordt altijd zonder tussenflens direct op de spindelkop opgenomen.

#### Materiaal:

**Geheel van staal, volledig gehard oppervlak.**

**Levering:**

Inclusief: 1 set bekken, 1 spansleutel, 1 set bevestigingsschroeven.

**Opmerking:**

Boring E kan opgeboord worden: gr. 160 op 45 mm, gr. 200 op 55 mm, gr. 250 op 75 mm, gr. 315 op 102 mm (tegen meerprijs).

## Technische beschrijving

Opname korte conus	6
Spanbereik met harde opzetbekken buiten	7 - 207 mm
Type	200
Maximaal toerental	4600 min <sup>-1</sup>
Spanbereik met harde opzetbekken binnen	71 - 214 mm
Centreerconus-Ø B	106,375 mm
Spanslag per bek S	6,8 mm
Aantal tapeinden	4
Buiten-Ø A	206 mm
Grootte van de tapeinden	M12
Gewicht	16,5 kg
Doorlaat E	52 mm
Sleutel binnenvierkant K	12 mm
Norm	DIN 702-3
Kleurcode voor accessoires	Röhm spiestang- klauwplaat en bekken
Producttype	Draadspindelklauwplaat

## Accessoires

Harde opzetbekken, set 3-delig Voor klauwplaattype 200	313250 200
Basisbekkenset 3-delig, rechte vertanding Voor klauwplaattype 200	313207 200
	313205 200

Basisbekkenset 3-delig,schuine vertanding Voor  
klauwplaatype 200

Basisbekkenset 3-delig,schuine vertanding Voor  
klauwplaatype 200

313200 200

Harde opzetbekken, set 3-delig Voor klauwplaatype 200

313210 200