

**Er-spanmoer CENTRO P voor afdichtringen HP, Type CP voor ER: 16DI****Bestelgegevens**

Bestelnummer	309665 16DI
GTIN	2050001704917
Artikelklasse	34F

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Mini** = alle maten met 'M', buitengewoon slanke constructie.

**MiniSlank** = maat met 'MS', buitengewoon superslanke constructie.

**Conisch** = alle maten met 'C'.

**Standaard** = alle andere maten.

ER-spanmoer CP, **voor afdichtringen HP.**

**T.b.v.:**

FAHRION ER-spantanghouder CENTRO P en FAHRION ER-spantanghouder HDC.

**Opmerking:**

**Systeem FAHRION-ER-spanmoeren type CP en afdichtringen type HP zijn niet geschikt voor andere systemen!**

FAHRION ER-spanmoer CENTRO P HDC niet geschikt voor standaard-ER-spantanghouder CENTRO P.

Alleen de nominale maat kan worden gespannen (geen overbrugging!)

Spanbereik: 1 - 10 mm

Totale lengte L: 26,4 mm

Buiten-Ø D: 30 mm

Maximaal aanhaalmoment: 55 Nm

Schroefdraad: Tr22x1,5

## Technische beschrijving

Spanbereik	1 - 10 mm
Totale lengte L	26,4 mm
Maximaal aanhaalmoment	55 Nm
Buiten-Ø D	30 mm
Serie	Centro P
Schroefdraad	Tr22×1,5
Producttype	Spanmoer

## Accessoires

Afdichtring HP voor Er-spanmoer CENTRO P Span-Ø (oplopend met 1 mm) 1 mm	309666 1
Afdichtring HP voor Er-spanmoer CENTRO P Span-Ø (oplopend met 1 mm) 10 mm	309666 10
CP-rolsleutel Type 16	309754 16
Afdichtring HP voor Er-spanmoer CENTRO P Span-Ø (oplopend met 1 mm) 6 mm	309666 6
Afdichtring HP voor Er-spanmoer CENTRO P Span-Ø (oplopend met 1 mm) 4 mm	309666 4
CP-rolsleutel voor momentsleutel Type 16	309756 16
Afdichtring HP voor Er-spanmoer CENTRO P Span-Ø (oplopend met 1 mm) 9 mm	309666 9
Afdichtring HP voor Er-spanmoer CENTRO P Span-Ø (oplopend met 1 mm) 8 mm	309666 8
Afdichtring HP voor Er-spanmoer CENTRO P Span-Ø (oplopend met 1 mm) 5 mm	309666 5
Afdichtring HP voor Er-spanmoer CENTRO P Span-Ø (oplopend met 1 mm) 3 mm	309666 3
Afdichtring HP voor Er-spanmoer CENTRO P Span-Ø (oplopend met 1 mm) 2 mm	309666 2

Afdichtring HP voor Er-spanmoer CENTRO P Span-Ø  
(oplopend met 1 mm) 7 mm

---

309666 7