

**MARPOSS****Meetwaarde-afleesinstrument Merlin inclusief Easy Box, Type: BUNDLE+****Bestelgegevens**

|               |                |
|---------------|----------------|
| Bestelnummer  | 434731 BUNDLE+ |
| GTIN          | 2050001941046  |
| Artikelklasse | 43D            |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Compact meetwaarde-afleesinstrument met geheugen en statistische functie. Via de interfaceboxen 'Easy Box' kan een groot aantal meetmiddelen worden aangesloten, zoals bijv. lengtemeettasters, digitale meetklokken, digitale schuifmaten, hoogtemeters of meetinstrumenten met draadloze gegevensoverdracht. Zeer eenvoudig en intuïtief te bedienen via het geïntegreerde touchscreendisplay. De meetgegevens kunnen in het interne geheugen, op een USB-stick of in het netwerk worden opgeslagen (.dfq of .csv).

**Functie:**

- **Metingen: via USB, RS232 of Bluetooth® wireless-technologie kunnen maximaal 16/32 meetwaarde-opnemers worden aangesloten. Aansluiting van de meetwaarde-opnemers via de Marposs gegevensopnamesystemen Easy Box™, Digi Crown™, M1Wave™, i-Wave™ of via seriële systemen van andere producenten. Numerieke en grafische weergave van maximaal 16/32 kenmerken.**
- **Statistische procescontrole: statistische evaluatie met grafische weergave, batch-management resp. opdrachtbeheer, werkstuk- en kenmerkteller.**

**Levering:**

Set bestaande uit een meetwaarde-afleesinstrument Merlin / Merlin plus **inclusief** een Easy Box nr. 434733 en USB-kabel **naar keuze**.

**Accessoires:**

USB interfacebox Easy Box nr. 434733, voetschakelaar.

**Opmerking:**  
**Bij bestelling de gewenste interfacebox nr. 434733 opgeven.**

## Technische beschrijving

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Aantal USB-aansluitingen | 5 +1 × intern                            |
| Besturingssysteem        | Microsoft® Windows®<br>10 IoT Enterprise |
| Lengte                   | 324 mm                                   |
| Breedte                  | 190 mm                                   |
| Hoogte                   | 300 mm                                   |
| Ethernet LAN             | 2 × 10/100/1000 Mbit/s (RJ 45)           |
| Display                  | 12,1 inch TFT touchscreen                |
| Afleesinstrument         | Merlin plus                              |
| Energievoorziening       | Accuvoeding                              |
| Producttype              | Afleesinstrument                         |