

Mitutoyo**Precisie-binnenmeetgereedschappen, set met meetklok, Meetbereik: 18-150 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	435206 18-150
GTIN	4946368613406
Artikelklasse	44A

Omschrijving**Uitvoering:**

zelfcentrerend binnenmeetgereedschap met driepuntsaanslag. Gereedschapshouder en meetklok mat verchroomd. Meetklok door kunststof behuizing beschermd tegen schokken. Gereedschapshouder door isolerende handgreep gestabiliseerd tegen temperatuurinvloeden. Met verwisselbare tasters van uiteenlopende lengte en tussenringen wordt het meetgereedschap ingesteld op de boring-Ø.

Tasters met HM-tasterkogel.

Toepassing:

Vergelijkingsmeetgereedschap voor het controleren van boringen op Ø-nauwkeurigheid, cilindriciteit en rondheid.

Levering:

Inclusief meetklok nr. 432050 maat 10/58 met 1/100-mm-aflezing.

3 Binnenmeetgereedschappen nr. 435202, tevens met taster, verlengstuk en meetschijven.

Kalibratie: C1

Herhalingsnauwkeurigheid zonder meetklok: 0,5 µm

Meetdiepte: 100 - 150 mm

Aantal precisie-meetgereedschappen: 3

Aantal tasters: 26

Aantal meetschijven: 4

Technische beschrijving

Aantal precisie-meetgereedschappen	3
Meetbereik	18 - 150 mm
Aantal tasters	26
Aantal meetschijven	4
Herhalingsnauwkeurigheid zonder meetklok	0,5 µm
Meetdiepte	100 - 150 mm
Norm	Fabrieksnorm
Verpakking	stevige box
Kalibratie	S9
Kalibratie	C1
Producttype	2-Punts-precisie-binnenmeetgereedschap

Dienstverlening

Kalibratie Meetklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001 Maximaal meetbereik 10 mm	013210 10
Kalibratie Precisie-binnenmeet-gereedschapsset Meetbereik 18-150 mm	011290 18-150
Merken Laseropschrift Type	018940
Kalibratie Precisie-binnenmeet-gereedschapsset Meetbereik 18-150 mm	020580 18-150
Kalibratie Meetklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001 Maximaal meetbereik 10 mm	023000 10

Accessoires

Afstandsring binnen-Ø 6,3 mm Ringbreedte 2 mm	435230 2
Afstandsring binnen-Ø 6,3 mm Ringbreedte 3 mm	435230 3
Verlengstuk (50 mm)	435210
Afstandsring binnen-Ø 6,3 mm Ringbreedte 0,5 mm	435230 0,5

Afstandsring binnen-Ø 5,3 mm Ringbreedte 0,5 mm	435220 0,5
Precisie-binnenmeetgereedschap met meetklok Meetbereik 50-150 mm	435202 50-150
Precisie-binnenmeetgereedschap met meetklok Meetbereik 35-60 mm	435202 35-60
Afstandsring binnen-Ø 5,3 mm Ringbreedte 1 mm	435220 1
Meetklok Meetbereik / behuizing-Ø 10/58 mm	432050 10/58
Afstandsring binnen-Ø 6,3 mm Ringbreedte 1 mm	435230 1
Precisie-binnenmeetgereedschap met meetklok Meetbereik 18-35 mm	435202 18-35