

Mitutoyo
Digitale diepteschuifmaat met gegevensuitgang, Meetbereik: 300 mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	418710 300
GTIN	4946368539379
Artikelklasse	44A

Omschrijving
Uitvoering:

Het meetresultaat wordt op een goed afleesbaar display weergegeven. Meetvlakken zijn ultrafijn gelept.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat 357.

Accessoires:

Extra bruggen nr. 418744.

Aansluitkabel nr. 497080 en 497100.

Verpakking: Etui

Aansluiting: USB-aansluiting

Aansluiting: Digimatic-aansluiting

Kalibratie: A1

Aflezing: 0,01 mm

Maximale afwijking: 0,04 mm

Bruglengte: 100 mm

Doorsnede liniaal: 16×3,5 mm

Technische beschrijving

Meetbereik	0 - 300 mm
Aansluiting	USB-aansluiting
Aansluiting	Digimatic-aansluiting
Doorsnede liniaal	16×3,5 mm

Kalibratie	A1
Aflezing	0,01 mm
Bruglengte	100 mm
Maximale afwijking	0,04 mm
Aantal inbegrepen batterijen	1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 357
Energievoorziening	Batterijvoeding
Norm	Fabrieksnorm
Meetwaarde vastleggen	eenmalige instelling van het nulpunt
Meettechniek	Digitaal
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Verpakking	Etui
Producttype	Tiefenmessschieber

Dienstverlening

Kalibratie Schuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 300 mm	011030 300
Merken Laseropschrift Type	018940
DAkkS-kalibratie Schuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 300 mm	011050 300

Accessoires

Aansluitkabel Met gegevenstoets Type D2	497100 D2
Aansluitkabel Met gegevenstoets Type USB2	497100 USB2
Multi-ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498975
Aansluitkabel Type D2	497080 D2
Zender Type S1	498966 S1
Knoopcel / speciale batterij Batterijtype 357	081560 357
Extra brug, los Bruglengte 180 mm	418744 180

Aansluitkabel Met gegevenstoets Type D1	497100 D1
Aansluitkabel Type USB2	497080 USB2
Ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498965
Extra brug, los Bruglengte 320 mm	418744 320
Extra brug, los Bruglengte 260 mm	418744 260
Aansluitkabel Type D1	497080 D1
Aansluitkabel Met gegevenstoets Type D2	497085 D2
Aansluitkabel Met gegevenstoets Type D1	497085 D1
Aansluitkabel Met gegevenstoets Type USB2	497085 USB2