

**Garant****ZeroClamp basisplaat 6-voudig of spantorens voor horizontale machines,  
Type: 10397****Bestelgegevens**

Bestelnummer	360022 10397
GTIN	
Artikelklasse	310

**Omschrijving****Uitvoering:**

Spanschijf-Ø **120 mm**. De nulpuntspanning van het GARANT ZeroClamp-systeem is een belangrijke functie voor moderne productiesystemen, vooral in de geautomatiseerde productie. Dankzij een speciale contactinterface zorgt deze voor een nauwkeurige en betrouwbare nulpuntherhalingsnauwkeurigheid. De pneumatische spankracht van het systeem houdt de werkstukken veilig in de gewenste positie, zodat een snelle en nauwkeurige wissel van het werkstuk mogelijk is zonder herpositionering. Dit vermindert de insteltijd en verhoogt de productiviteit. De nulpuntspanning van het GARANT ZeroClamp-systeem is essentieel voor efficiënte productieprocessen. Lees meer over de innovatieve technologie van GARANT ZeroClamp en optimaliseer uw productie.

Spantoren wordt op basisplaat gr. 10243 geplaatst. Spantorens zijn per zijde afzonderlijk met schakelbare spanschijven met indexeerbaarheid uitgerust.

**Accessoires:**

Spanpennen nr. 360025.

**Technische beschrijving**

Steekmaat S	200 mm
Type	10397
Aantal spanschijven	12
Serie	ZeroClamp
Indexeerboring aanwezig	ja
Producttype	Basisplaat

## Accessoires

ZeroClamp spanpen met binnendraad Type 12M10/90	360025 12M10/90
ZeroClamp spanpen met binnendraad Type 16M8	360025 16M8
ZeroClamp spanpen met binnendraad Type 16M10	360025 16M10
ZeroClamp spanpen met binnendraad Type 25M10/138	360025 25M10/138
ZeroClamp spanpen met binnendraad Type 12M10/138	360025 12M10/138
ZeroClamp spanpen met binnendraad Type 25M16/138	360025 25M16/138
ZeroClamp spanpen met binnendraad Type 14M12/90	360025 14M12/90
ZeroClamp spanpen met binnendraad Type 12M10	360025 12M10
ZeroClamp spanpen met binnendraad Type 18M12	360025 18M12
ZeroClamp spanpen met binnendraad Type 18M12/138	360025 18M12/138
ZeroClamp spanpen met binnendraad Type 18M16/138	360025 18M16/138
ZeroClamp spanpen met binnendraad Type 18M16	360025 18M16
ZeroClamp spanpen met binnendraad Type 25M10	360025 25M10